

- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
- めねじタイプのセブンロブノブ **KSF** **KSFS** **KSF-PF** **KSF-K** があります。
- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	ノブの材質	ねじ部の材質
KSM	ナイロン6	スチール製
KSMS	ナイロン6	ステンレス製
KSM-PF	フェノール樹脂	スチール製

● 材質・仕上げ



	KSM	KSMS	KSM-PF
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	SUSXM7*1	スチール 三価クロメート処理

*1: **KSMS-50-M12** **KSMS-63-M12** はSUS303になります。



寸法

KSM ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール製 **KSMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス製

単位: mm

品番 ①	品番 ①	D	M(並目) ねじの呼び		H	s	d	質量(g)
				ピッチ				
KSM-25-M5	KSMS-25-M5	25	M5	0.8	16	8	12	4 - 9
KSM-25-M6	KSMS-25-M6	25	M6	1	16	8	12	8 - 16
KSM-32-M6	KSMS-32-M6	32	M6	1	20	10	14	8 - 20
KSM-32-M8	KSMS-32-M8	32	M8	1.25	20	10	14	15 - 29
KSM-40-M8	KSMS-40-M8	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 37
KSM-40-M10	KSMS-40-M10	40	M10	1.5	25	13	18	23 - 51
KSM-50-M10	KSMS-50-M10	50	M10	1.5	32	17	22	44 - 67
KSM-50-M12	KSMS-50-M12	50	M12	1.75	32	17	22	54 - 81
KSM-63-M12	KSMS-63-M12	63	M12	1.75	40	21	26	82 - 117

KSM-PF ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール製

単位: mm

品番 ①	D	M(並目) ねじの呼び		H	s	d	質量(g)
			ピッチ				
KSM-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	9 - 16
KSM-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 36
KSM-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	17	22	49 - 64
KSM-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	21	26	91 - 117
KSM-80-M16-PF	80	M16	2	50	25	35	207 - 259


ねじ長さ

KSM ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール製 **KSMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス製 **KSM-PF** ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール製

品番	Lm (mm) ②												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KSM-25-M5	●	●		●	●	●							
KSM-25-M6	●		●	●	●	●	●		●			●	
KSM-32-M6	●		●	●	●	●	●		●			●	
KSM-32-M8			●	●	●	●	●	●		●	●	●	
KSM-40-M8			●	●	●	●	●	●		●	●	●	
KSM-40-M10		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSM-50-M10		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSM-50-M12				●	●	●	●	●		●	●	●	
KSM-63-M12				●	●	●	●	●		●	●	●	
KSMS-25-M5	●	●		●	●	●							
KSMS-25-M6	●		●	●	●	●							
KSMS-32-M6	●		●	●	●	●							
KSMS-32-M8			●	●	●	●	●		●		●	●	
KSMS-40-M8			●	●	●	●	●	●		●	●	●	
KSMS-40-M10				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSMS-50-M10				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSMS-50-M12					●	●	●	●		●	●	●	
KSMS-63-M12					●	●	●	●		●	●	●	
KSM-32-M6-PF			●	●	●	●	●	●		●			
KSM-40-M8-PF			●	●	●	●	●	●	●		●		
KSM-50-M10-PF				●	●	●	●	●	●	●	●		
KSM-63-M12-PF					●	●	●	●	●	●	●	●	
KSM-80-M16-PF						●	●	●	●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSM-32-M6-16-PF



② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ステンレス製のみ対応可・別料金	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------