



- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

● 材質・仕上げ



	KSMS-PF
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	ステンレス

寸法

単位: mm

品番 ①	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ				
KSMS-25-M5-PF	25	M5	0.8	16	8	12	9 - 12
KSMS-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	12 - 16
KSMS-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	29 - 34
KSMS-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	17	22	49 - 72
KSMS-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	21	26	98 - 117

ねじ長さ

品番	Lm(mm) ②									
	10	15	16	20	25	30	40	45	50	55
KSMS-25-M5-PF	●	●		●	●					
KSMS-32-M6-PF	●		●	●	●	●				
KSMS-40-M8-PF				●	●	●	●			
KSMS-50-M10-PF				●	●	●		●		●
KSMS-63-M12-PF						●	●		●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSMS-32-M6 -25- PF

①

②

①

- ② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	🔧 ねじ組み合わせ 対応不可	✂️ ねじカット 対応可・別料金	🔒 ゆるみ止め 対応可・別料金	🔪 レーザ刻印 対応可・別料金
-------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------