



寸法

KTCLM おねじ

単位: mm

| 品番 | D | M(並目) | | d | d2 | H | h | 質量(g) |
|--------------|----|-------|------|------|----|------|------|-----------|
| | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | |
| KTCLM-27-M4 | 27 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 41 - 45 |
| KTCLM-27-M5 | 27 | M5 | 0.8 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 42 - 47 |
| KTCLM-34-M5 | 34 | M5 | 0.8 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 | 59 - 63 |
| KTCLM-34-M6 | 34 | M6 | 1 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 | 60 - 64 |
| KTCLM-42-M8 | 42 | M8 | 1.25 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 | 117 - 124 |
| KTCLM-42-M10 | 42 | M10 | 1.5 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 | 121 - 135 |
| KTCLM-52-M10 | 52 | M10 | 1.5 | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 230 - 248 |
| KTCLM-52-M12 | 52 | M12 | 1.75 | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 236 - 264 |
| KTCLM-62-M10 | 62 | M10 | 1.5 | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 237 - 281 |
| KTCLM-62-M12 | 62 | M12 | 1.75 | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 269 - 297 |

KTCF めねじ

単位: mm

| 品番 | D | Lf min. | M(並目) | | d | d2 | H | h | 質量(g) |
|-------------|----|---------|-------|------|------|----|------|------|----------|
| | | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | |
| KTCF-27-M3 | 27 | 7 | M3 | 0.5 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 41 - 130 |
| KTCF-27-M4 | 27 | 9 | M4 | 0.7 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 42 - 135 |
| KTCF-27-M5 | 27 | 9 | M5 | 0.8 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 43 - 230 |
| KTCF-27-M6 | 27 | 9 | M6 | 1 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 44 - 234 |
| KTCF-34-M3 | 34 | 7 | M3 | 0.5 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 | 45 - 236 |
| KTCF-34-M4 | 34 | 9 | M4 | 0.7 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 | 42 - 241 |
| KTCF-34-M5 | 34 | 9 | M5 | 0.8 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 | 43 - 248 |
| KTCF-34-M6 | 34 | 9 | M6 | 1 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 | 45 - 236 |
| KTCF-42-M6 | 42 | 11 | M6 | 1 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 | 46 - 241 |
| KTCF-42-M8 | 42 | 11 | M8 | 1.25 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 | 47 - 247 |
| KTCF-52-M10 | 52 | 17 | M10 | 1.5 | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 59 - 254 |
| KTCF-52-M12 | 52 | 17 | M12 | 1.75 | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 60 - 264 |
| KTCF-62-M10 | 62 | 17 | M10 | 1.5 | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 61 - 263 |
| KTCF-62-M12 | 62 | 17 | M12 | 1.75 | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 62 - 237 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000 | ねじ組み合わせ → P.0000 | ねじカット → P.0000 | ゆるみ止め → P.0000 | レーザー刻印 → P.0000 |
| 対応不可 | めねじのみ対応可・別料金 | お問い合わせください | お問い合わせください | 対応可・別料金 |

- トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
- 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
- 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

KTCLM — おねじ

KTCF — めねじ

- 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位: N・m

| 品番 | 設定トルク±10% | 3 |
|-------------|------------|-----------|
| KTCLM-27-** | KTCF-27-** | 0.7 1 1.5 |
| KTCLM-34-** | KTCF-34-** | 1 1.5 2.2 |
| KTCLM-42-** | KTCF-42-** | 2 2.5 3.2 |
| KTCLM-52-** | KTCF-52-** | 2.5 3 4 |
| KTCLM-62-** | KTCF-62-** | 3 4 5.5 |



- 材質・仕上げ

RoHS2適合

| | KTCLM | KTCF |
|------|----------------------|----------------------|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト(黒) | アルミニウム合金 アルマイト(黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| キャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |

価格

単位: 円

| 品番 おねじ | 価格(円) | | | | | | | | 品番 めねじ | 価格(円) |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| | Lm (mm) | | | | | | | | | |
| | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | | |
| KTCLM-27-M4 | (10,200) | (10,200) | (10,200) | (10,200) | (10,200) | | | | KTCF-27-M3 | (10,200) |
| KTCLM-27-M5 | 10,200 | (10,200) | 10,200 | (10,200) | (10,200) | | | | KTCF-27-M4 | (10,200) |
| | | | | | | | | | KTCF-27-M5 | 10,200 |
| | | | | | | | | | KTCF-27-M6 | (10,200) |
| | | | | | | | | | KTCF-34-M3 | (10,500) |
| | | | | | | | | | KTCF-34-M4 | (10,500) |
| KTCLM-34-M5 | (10,600) | (10,600) | (10,600) | (10,600) | (10,600) | | | | KTCF-34-M5 | (10,500) |
| KTCLM-34-M6 | 10,600 | (10,600) | 10,600 | (10,600) | (10,600) | | | | KTCF-34-M6 | 10,500 |
| | | | | | | | | | KTCF-42-M6 | (11,300) |
| KTCLM-42-M8 | | (11,400) | 11,400 | (11,400) | (11,400) | 11,400 | | | KTCF-42-M8 | 11,300 |
| KTCLM-42-M10 | | | (11,400) | (11,400) | (11,400) | (11,400) | (11,400) | | | |
| KTCLM-52-M10 | | | | 12,800 | (12,800) | 12,800 | (12,800) | (12,800) | KTCF-52-M10 | 12,600 |
| KTCLM-52-M12 | | | | (12,800) | (12,800) | (12,800) | (12,800) | (12,800) | KTCF-52-M12 | (12,600) |
| KTCLM-62-M10 | | | | (13,600) | (13,600) | (13,600) | (13,600) | (13,600) | KTCF-62-M10 | (13,400) |
| KTCLM-62-M12 | | | | (13,600) | (13,600) | (13,600) | (13,600) | (13,600) | KTCF-62-M12 | (13,400) |

- 価格が()の商品は非在庫です。実働10日日出荷になります。

● 関連商品

指のかかりがよく、力をかけやすいノブ形状の「KTCLM」「KTCF」があります。

おねじタイプ「KTCLM」→ P.0000

めねじタイプ「KTCF」→ P.0000



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

KTCLM-27-M4-12-0.7

① ② ③

おねじタイプは②ねじ長さLmを価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。
価格が()の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。