



- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。

商品記号	本体材質	パッド材質
KUPM-PL	スチール製	プラスチック
KUPM-BR	スチール製	黄銅
KUPMS-PL	ステンレス製	プラスチック
KUPMS-BR	ステンレス製	黄銅

● 材質・仕上げ



	KUPM-PL	KUPM-BR	KUPMS-PL	KUPMS-BR
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
パッド	ポリアセタール	黄銅	ポリアセタール	黄銅

寸法

KUPM-PL KUPMS-PL プラスティックパッド KUPM-BR KUPMS-BR 黄銅パッド 単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目) ねじの呼び		H	D1	t	質量(g)
			呼び	ピッチ				
KUPM-20-M5-PL	KUPMS-20-M5-PL	20	M5	0.8	4	3	1	11 - 12
KUPM-24-M6-PL	KUPMS-24-M6-PL	24	M6	1	5	3.5	1.3	18 - 21
KUPM-30-M8-PL	KUPMS-30-M8-PL	30	M8	1.25	6	5	1.6	37 - 42
KUPM-20-M5-BR	KUPMS-20-M5-BR	20	M5	0.8	4	3	0.5	11 - 12
KUPM-24-M6-BR	KUPMS-24-M6-BR	24	M6	1	5	4	1	19 - 22
KUPM-30-M8-BR	KUPMS-30-M8-BR	30	M8	1.25	6	6	1.5	38 - 43



価格

KUPM-PL プラスティックパッド・スチール製 KUPMS-PL プラスティックパッド・ステンレス製 KUPM-BR 黄銅パッド・スチール製
KUPMS-BR 黄銅パッド・ステンレス製 単位: 円

品番	Lm (mm)					
	12	16	20	25	30	40
KUPM-20-M5-PL	730	760	790	820		
KUPM-24-M6-PL	830	840	840	910	980	
KUPM-30-M8-PL		980	1,050	1,080	1,160	1,400
KUPM-20-M5-BR	710	740	770	790		
KUPM-24-M6-BR	800	820	820	890	950	
KUPM-30-M8-BR		950	1,020	1,060	1,130	1,370
KUPMS-20-M5-PL	1,070	1,140	1,200	1,360		
KUPMS-24-M6-PL	1,240	1,300	1,390	1,500	1,610	
KUPMS-30-M8-PL		1,600	1,710	1,850	2,000	2,190
KUPMS-20-M5-BR	1,040	1,110	1,180	1,340		
KUPMS-24-M6-BR	1,200	1,280	1,370	1,470	1,590	
KUPMS-30-M8-BR		1,570	1,690	1,820	1,970	2,170

● 関連商品

パッドつきのセブンロブノブ [KSPMS] があります。
⇒ P.xxxx



パッドつきのプラスチックミニノブ [KIPMS] があります。
⇒ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

KUPMS-24-M6-12-PL



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
ステンレス製のみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金