



● 材質・仕上げ



	FCF-G
ねじ	スチール 三価クロメート処理
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ラバーディスク	NBR (つや消し黒) 硬度ショア A70

- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスチール製。耐久性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法

単位: mm

品番 	D	M(並目)		Lf min.	H	h	SW1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
FCF-25-M6-G	25	M6	1	9	18.5	4	12	1000	15
FCF-25-M8-G	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	1000	21
FCF-32-M8-G	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	2000	20
FCF-32-M10-G	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	2000	27
FCF-40-M10-G	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	3000	34
FCF-40-M12-G	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	3000	42
FCF-50-M10-G	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	4000	47
FCF-50-M12-G	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	4000	51
FCF-60-M12-G	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	6000	67
FCF-60-M16-G	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	6000	97

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FCF-25-M8-G



 クリーン洗浄・クリーン梱包	 ねじカット	 ゆるみ止め	 レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください