



- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 品番の末尾に **-G** をつけることで、ラバーディスクつきが選択できます。◀4

FCM —— ラバーディスクなし

FCM-G —— ラバーディスクつき

- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FCM	FCM-G
ねじ	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ロックナット	S45C 三価クロメート処理	S45C 三価クロメート処理
ラバーディスク		NBR(つや消し黒) 硬度70Hs (JIS A)

単位: mm

品番 ラバーディスクなし	価格(円)	質量(g)	品番 ラバーディスクつき	価格(円)	質量(g)	D ①	M(並目) ねじの呼び ②		ピッチ ③	Lm ④	H	h	SW1	SW2	L1	静的許容荷重 (N)*1
FCM-25-M8-40	440	35	FCM-25-M8-40-G	900	36	25	M8	1.25	40	19	4	12	13	6.8	5000	
FCM-25-M8-63	540	43	FCM-25-M8-63-G	1,020	44	25	M8	1.25	63	19	4	12	13	6.8	5000	
FCM-32-M10-50	600	64	FCM-32-M10-50-G	1,070	68	32	M10	1.5	50	23	5	15	16	8.4	7000	
FCM-32-M10-80	730	80	FCM-32-M10-80-G	1,240	84	32	M10	1.5	80	23	5	15	16	8.4	7000	
FCM-40-M12-63	700	97	FCM-40-M12-63-G	1,240	111	40	M12	1.75	63	26	6	17	18	10.8	10000	
FCM-40-M12-100	1,020	134	FCM-40-M12-100-G	1,530	140	40	M12	1.75	100	26	6	17	18	10.8	10000	
FCM-50-M12-63	810	112	FCM-50-M12-63-G	1,400	122	50	M12	1.75	63	28	7	17	18	10.8	10000	
FCM-50-M12-100	1,100	138	FCM-50-M12-100-G	1,690	148	50	M12	1.75	100	28	7	17	18	10.8	10000	
FCM-60-M16-80	1,530	229	FCM-60-M16-80-G	2,230	244	60	M16	2	80	36	8.5	24	24	14.8	14000	
FCM-60-M16-125	1,690	307	FCM-60-M16-125-G	2,410	322	60	M16	2	125	36	8.5	24	24	14.8	14000	

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

FCM-25-M8-40-G

商品記号 ① ② ③ ④

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください