



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- スチール製 **FDM** とステンレス製 **FDMS** を標準化。
- 品番の末尾記号により、キャップの有無およびキャップの材質が選択できます。
 - FDM** **FDMS** —— キャップなし
 - FDM-KR** **FDMS-KR** —— TPEキャップつき
 - FDM-KS** **FDMS-KS** —— ポリアセタールキャップつき
- **FDM-KR** **FDMS-KR** はTPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- **FDM-KS** **FDMS-KS** はポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。

FDM **FDMS** キャップなし

品番 スチール製	静的許容荷重 (N)*1	価格(円)	品番 ステンレス製	静的許容荷重 (N)*1	価格(円)	D	M(並目)		Lm	H	h	sw1	sw2	L1	質量 (g)
							ねじの呼び	ピッチ							
FDM-25-M8-40	14000	1,280	FDMS-25-M8-40	7000	2,040	25	M8	1.25	40	19	4	12	13	6.8	56
FDM-25-M8-63	14000	1,540	FDMS-25-M8-63	7000	2,310	25	M8	1.25	63	19	4	12	13	6.8	62
FDM-32-M10-50	23000	1,560	FDMS-32-M10-50	11000	2,530	32	M10	1.5	50	23	5	15	16	8.4	105
FDM-32-M10-80	23000	1,830	FDMS-32-M10-80	11000	2,970	32	M10	1.5	80	23	5	15	16	8.4	120
FDM-40-M12-63	33000	1,890	FDMS-40-M12-63	16000	3,370	40	M12	1.75	63	26	6	17	18	10.8	180
FDM-40-M12-100	33000	2,220	FDMS-40-M12-100	16000	3,860	40	M12	1.75	100	26	6	17	18	10.8	200
FDM-60-M16-80	62000	3,690	FDMS-60-M16-80	30000	6,180	60	M16	2	80	36	8.5	24	24	14.8	490
FDM-60-M16-125	62000	3,810	FDMS-60-M16-125	30000	6,420	60	M16	2	125	36	8.5	24	24	14.8	540

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FDM-KR **FDMS-KR** TPEキャップつき

品番 スチール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	D	M(並目)		Lm	H	h	sw1	sw2	L1	質量 (g)
					ねじの呼び	ピッチ							
FDM-25-M8-40-KR	1,580	FDMS-25-M8-40-KR	2,570	25	M8	1.25	40	20.5	5.5	12	13	6.8	56
FDM-25-M8-63-KR	(1,840)	FDMS-25-M8-63-KR	2,870	25	M8	1.25	63	20.5	5.5	12	13	6.8	62
FDM-32-M10-50-KR	(1,980)	FDMS-32-M10-50-KR	(3,120)	32	M10	1.5	50	24.5	6.5	15	16	8.4	105
FDM-32-M10-80-KR	(2,250)	FDMS-32-M10-80-KR	(3,540)	32	M10	1.5	80	24.5	6.5	15	16	8.4	120
FDM-40-M12-63-KR	(2,460)	FDMS-40-M12-63-KR	(4,180)	40	M12	1.75	63	27.5	7.5	17	18	10.8	180
FDM-40-M12-100-KR	(2,790)	FDMS-40-M12-100-KR	(4,830)	40	M12	1.75	100	27.5	7.5	17	18	10.8	200
FDM-60-M16-80-KR	(4,510)	FDMS-60-M16-80-KR	(7,220)	60	M16	2	80	37.5	10	24	24	14.8	490
FDM-60-M16-125-KR	(4,630)	FDMS-60-M16-125-KR	(7,790)	60	M16	2	125	37.5	10	24	24	14.8	540

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FDM	FDMS	FDM-KR	FDMS-KR	FDM-KS	FDMS-KS
ねじ	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303
パッド	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303
ロックナット	S45C 三価クロメート処理	SUS304	S45C 三価クロメート処理	SUS304	S45C 三価クロメート処理	SUS304
キャップ			TPE(黒) 硬度ショアA78	TPE(黒) 硬度ショアA78	ポリアセタール(白)	ポリアセタール(白)

FDM-KS **FDMS-KS** ポリアセタールキャップつき

単位: mm

品番 スチール製	静的許容荷重 (N)*1	価格(円)	品番 ステンレス製	静的許容荷重 (N)*1	価格(円)	D	M(並目)		Lm	H	h	sw1	sw2	L1	質量 (g)
							ねじの呼び	ピッチ							
FDM-25-M8-40-KS	14000	(1,580)	FDMS-25-M8-40-KS	7000	(2,570)	25	M8	1.25	40	20.5	5.5	12	13	6.8	56
FDM-25-M8-63-KS	14000	(1,840)	FDMS-25-M8-63-KS	7000	(2,890)	25	M8	1.25	63	20.5	5.5	12	13	6.8	62
FDM-32-M10-50-KS	23000	1,980	FDMS-32-M10-50-KS	11000	(3,130)	32	M10	1.5	50	24.5	6.5	15	16	8.4	105
FDM-32-M10-80-KS	23000	2,250	FDMS-32-M10-80-KS	11000	(3,520)	32	M10	1.5	80	24.5	6.5	15	16	8.4	120
FDM-40-M12-63-KS	33000	(2,460)	FDMS-40-M12-63-KS	16000	(4,020)	40	M12	1.75	63	27.5	7.5	17	18	10.8	180
FDM-40-M12-100-KS	33000	(2,790)	FDMS-40-M12-100-KS	16000	(4,750)	40	M12	1.75	100	27.5	7.5	17	18	10.8	200
FDM-60-M16-80-KS	62000	(4,510)	FDMS-60-M16-80-KS	30000	(7,220)	60	M16	2	80	37.5	10	24	24	14.8	490
FDM-60-M16-125-KS	62000	(4,630)	FDMS-60-M16-125-KS	30000	(7,790)	60	M16	2	125	37.5	10	24	24	14.8	540

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 関連商品

めねじタイプのレベリングアジャスタ **[FDF]** **[FDFS]** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

FDMS-25-M8-40-KS

価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。