



- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FHMS-D0-S	なし	なし
FHMS-D0-SK	なし	あり
FHMS-D1-S	あり	なし
FHMS-D1-SK	あり	あり

● 関連商品

ねじの二面幅で高さ調整をするタイプで、ねじ径がM16からM30までの**FHMS-T**があります。  
 → P.xxxx



機器・装置の転倒や位置ずれの対策に有効なアンカー固定タイプ**FHMS-S**があります。  
 → P.xxxx



● 品番指定

直送 10 実働10日日出荷 WEB NBK ネットショップ

**FHMS-80-M8-40-D0-SK**

1 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日日出荷になります。

● 材質・仕上げ

	FHMS-D0-S	FHMS-D0-SK	FHMS-D1-S	FHMS-D1-SK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304		SUS304
ラバーディスク			NBR (黒) 硬度ショア A70	NBR (黒) 硬度ショア A70

RoHS2適合

寸法

品番	質量 (g)	品番	h	質量 (g)	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	H	H <sub>1</sub>	sw <sub>1</sub>	sw <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	静的許容荷重*1 (N)
FHMS-80-M8-D0-S	268 - 277	FHMS-80-M8-D1-S	2	290 - 299	80	M8	1.25	19.5	8.5	17				6000
FHMS-80-M10-D0-S	270 - 300	FHMS-80-M10-D1-S	2	292 - 322	80	M10	1.5	19.5	8.5	17				11000
FHMS-80-M12-D0-S	320 - 378	FHMS-80-M12-D1-S	2	342 - 400	80	M12	1.75	19.5	8.5	17				16000
FHMS-100-M8-D0-S	415 - 424	FHMS-100-M8-D1-S	3	459 - 468	100	M8	1.25	20.5	9	17				6000
FHMS-100-M10-D0-S	417 - 447	FHMS-100-M10-D1-S	3	461 - 491	100	M10	1.5	20.5	9	17				11000
FHMS-100-M12-D0-S	467 - 525	FHMS-100-M12-D1-S	3	511 - 569	100	M12	1.75	20.5	9	17				16000
FHMS-80-M8-D0-SK	272 - 281	FHMS-80-M8-D1-SK	2	294 - 303	80	M8	1.25	19.5	8.5	17	13	6.8		6000
FHMS-80-M10-D0-SK	279 - 309	FHMS-80-M10-D1-SK	2	301 - 331	80	M10	1.5	19.5	8.5	17	16	8.4		11000
FHMS-80-M12-D0-SK	333 - 391	FHMS-80-M12-D1-SK	2	355 - 413	80	M12	1.75	19.5	8.5	17	18	10.8		16000
FHMS-100-M8-D0-SK	419 - 428	FHMS-100-M8-D1-SK	3	463 - 472	100	M8	1.25	20.5	9	17	13	6.8		6000
FHMS-100-M10-D0-SK	426 - 456	FHMS-100-M10-D1-SK	3	470 - 500	100	M10	1.5	20.5	9	17	16	8.4		11000
FHMS-100-M12-D0-SK	480 - 538	FHMS-100-M12-D1-SK	3	524 - 582	100	M12	1.75	20.5	9	17	18	10.8		16000

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。  
 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

価格

品番	Lm (mm)						
	40	50	60	63	80	100	125
FHMS-80-M8-D0-S	(9,330)	(9,330)		(9,430)			
FHMS-80-M10-D0-S		(9,430)	(9,430)		(9,430)	(9,540)	
FHMS-80-M12-D0-S			(9,430)		(9,540)	(9,650)	(9,750)
FHMS-100-M8-D0-S	(11,700)	(11,800)		(11,800)			
FHMS-100-M10-D0-S		(11,800)	(11,800)		(11,900)	(11,900)	
FHMS-100-M12-D0-S			(11,900)		(11,900)	(12,000)	(12,100)
FHMS-80-M8-D0-SK	(9,430)	(9,430)		(9,540)			
FHMS-80-M10-D0-SK		(9,540)	(9,540)		(9,540)	(9,650)	
FHMS-80-M12-D0-SK			(9,540)		(9,650)	(9,750)	(9,860)
FHMS-100-M8-D0-SK	(11,800)	(11,900)		(11,900)			
FHMS-100-M10-D0-SK		(11,900)	(11,900)		(12,000)	(12,000)	
FHMS-100-M12-D0-SK			(12,000)		(12,000)	(12,100)	(12,200)

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

品番	Lm (mm)						
	40	50	60	63	80	100	125
FHMS-80-M8-D1-S	(10,400)	(10,400)		(10,500)			
FHMS-80-M10-D1-S		(10,500)	(10,500)		(10,500)	(10,600)	
FHMS-80-M12-D1-S			(10,500)		(10,600)	(10,700)	(10,800)
FHMS-100-M8-D1-S	(12,900)	(13,000)		(13,000)			
FHMS-100-M10-D1-S		(13,000)	(13,000)		(13,100)	(13,100)	
FHMS-100-M12-D1-S			(13,100)		(13,100)	(13,300)	(13,400)
FHMS-80-M8-D1-SK	(10,500)	(10,500)		(10,600)			
FHMS-80-M10-D1-SK		(10,600)	(10,600)		(10,600)	(10,700)	
FHMS-80-M12-D1-SK			(10,600)		(10,700)	(10,800)	(10,900)
FHMS-100-M8-D1-SK	(13,000)	(13,100)		(13,100)			
FHMS-100-M10-D1-SK		(13,100)	(13,100)		(13,300)	(13,300)	
FHMS-100-M12-D1-SK			(13,300)		(13,300)	(13,400)	(13,500)

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx  
 対応不可 | お問い合わせください | 対応不可 | お問い合わせください