



- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FHMS-D0-V	なし	なし
FHMS-D0-VK	なし	あり
FHMS-D1-V	あり	なし
FHMS-D1-VK	あり	あり

FHMS-80-M16-75-D0-VK

- ①
② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

● 材質・仕上げ

	FHMS-D0-V	FHMS-D0-VK	FHMS-D1-V	FHMS-D1-VK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304		SUS304
ラバーディスク			NBR(黒)硬度ショアA70	NBR(黒)硬度ショアA70



寸法

FHMS-D0-V		FHMS-D1-V		ロックナットなし		FHMS-D0-VK		FHMS-D1-VK		ロックナットつき		単位:mm		
品番	質量(g)	品番	質量(g)	h	D	M(並目)	H	H ₁	SW ₁	SW ₂	SW ₃	L ₁	静的許容荷重 ^{*1} (N)	
ラバーディスクなし		ラバーディスクつき				ねじの呼び	ピッチ							
FHMS-80-M16-D0-V	338 - 482	FHMS-80-M16-D1-V	442 - 1281	2	80	M16	2	21.5	8.5	12		10	21000	
FHMS-80-M20-D0-V	510 - 712	FHMS-80-M20-D1-V	530 - 737	2	80	M20	2.5	23	8.5	16		13	35000	
FHMS-80-M24-D0-V	615 - 909	FHMS-80-M24-D1-V	640 - 934	2	80	M24	3	26	8.5	20		17	52000	
FHMS-100-M16-D0-V	606 - 1445	FHMS-100-M16-D1-V	659 - 1498	3	100	M16	2	22.5	9	12		10	21000	
FHMS-100-M20-D0-V	685 - 893	FHMS-100-M20-D1-V	738 - 946	3	100	M20	2.5	24	9	16		13	35000	
FHMS-100-M24-D0-V	800 - 1094	FHMS-100-M24-D1-V	853 - 1147	3	100	M24	3	27	9	20		17	52000	
FHMS-80-M16-D0-VK	451 - 1290	FHMS-80-M16-D1-VK	476 - 1315	2	80	M16	2	21.5	8.5	12	24	10	14.8	21000
FHMS-80-M20-D0-VK	557 - 765	FHMS-80-M20-D1-VK	582 - 790	2	80	M20	2.5	23	8.5	16	30	13	18	35000
FHMS-80-M24-D0-VK	710 - 1004	FHMS-80-M24-D1-VK	735 - 1029	2	80	M24	3	26	8.5	20	36	17	21.5	52000
FHMS-100-M16-D0-VK	672 - 1479	FHMS-100-M16-D1-VK	693 - 1532	3	100	M16	2	22.5	9	12	24	10	14.8	21000
FHMS-100-M20-D0-VK	738 - 946	FHMS-100-M20-D1-VK	791 - 999	3	100	M20	2.5	24	9	16	30	13	18	35000
FHMS-100-M24-D0-VK	895 - 1189	FHMS-100-M24-D1-VK	948 - 1242	3	100	M24	3	27	9	20	36	17	21.5	52000

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FHMS-D0-V		FHMS-D0-VK		ロックナットなし		FHMS-D0-VK		ロックナットつき	
品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)
ラバーディスクなし		ラバーディスクつき							
FHMS-80-M16-D0-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D0-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D0-V			●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M16-D0-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D0-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D0-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M16-D0-VK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D0-VK		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D0-VK		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M16-D0-VK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D0-VK		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D0-VK		●	●	●	●	●	●	●	●

FHMS-D1-V		FHMS-D1-VK		ロックナットなし		FHMS-D1-VK		ロックナットつき	
品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)	品番	Lm(mm)
ラバーディスクつき		ラバーディスクつき							
FHMS-80-M16-D1-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D1-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D1-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M16-D1-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D1-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D1-V		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M16-D1-VK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D1-VK		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D1-VK		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M16-D1-VK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D1-VK		●	●	●	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D1-VK		●	●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000 | ねじカット → P.0000 | ゆるみ止め → P.0000 | レーザ刻印 → P.0000
対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | お問い合わせください