



- 重荷重タイプのレベリングアダプタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FHMS-D0-V	なし	なし
FHMS-D0-VK	なし	あり
FHMS-D1-V	あり	なし
FHMS-D1-VK	あり	あり

● 関連商品

機器・装置の転倒や位置ずれの対策に有効なアンカー固定タイプ **FHMS-V** があります。  
 → P.xxxx



● 品番指定

直送 10 実働10日日出荷 WEB NBK ネットショップ

**FHMS-80-M16-75-D0-VK**

1  
 2 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日日出荷になります。

● 材質・仕上げ

	FHMS-D0-V	FHMS-D0-VK	FHMS-D1-V	FHMS-D1-VK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304		SUS304
ラバーディスク			NBR(黒)硬度ショアA70	NBR(黒)硬度ショアA70

RoHS2適合

寸法

品番	質量 (g)	品番	h	質量 (g)	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	H	H1	SW1	SW2	SW3	L1	静的許容荷重*1 (N)
FHMS-80-M16-D0-V	338 - 482	FHMS-80-M16-D1-V	2	442 - 1281	80	M16	2	21.5	8.5	12					21000
FHMS-80-M20-D0-V	510 - 712	FHMS-80-M20-D1-V	2	530 - 737	80	M20	2.5	23	8.5	16					35000
FHMS-80-M24-D0-V	615 - 909	FHMS-80-M24-D1-V	2	640 - 934	80	M24	3	26	8.5	20					52000
FHMS-100-M16-D0-V	606 - 1445	FHMS-100-M16-D1-V	3	659 - 1498	100	M16	2	22.5	9	12					21000
FHMS-100-M20-D0-V	685 - 893	FHMS-100-M20-D1-V	3	738 - 946	100	M20	2.5	24	9	16					35000
FHMS-100-M24-D0-V	800 - 1094	FHMS-100-M24-D1-V	3	853 - 1147	100	M24	3	27	9	20					52000
FHMS-80-M16-D0-VK	451 - 1290	FHMS-80-M16-D1-VK	2	476 - 1315	80	M16	2	21.5	8.5	12	24	10	14.8		21000
FHMS-80-M20-D0-VK	557 - 765	FHMS-80-M20-D1-VK	2	582 - 790	80	M20	2.5	23	8.5	16	30	13	18		35000
FHMS-80-M24-D0-VK	710 - 1004	FHMS-80-M24-D1-VK	2	735 - 1029	80	M24	3	26	8.5	20	36	17	21.5		52000
FHMS-100-M16-D0-VK	672 - 1479	FHMS-100-M16-D1-VK	3	693 - 1532	100	M16	2	22.5	9	12	24	10	14.8		21000
FHMS-100-M20-D0-VK	738 - 946	FHMS-100-M20-D1-VK	3	791 - 999	100	M20	2.5	24	9	16	30	13	18		35000
FHMS-100-M24-D0-VK	895 - 1189	FHMS-100-M24-D1-VK	3	948 - 1242	100	M24	3	27	9	20	36	17	21.5		52000

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

価格

品番	Lm (mm)	75	100	125	150	200
FHMS-80-M16-D0-V	(11,400)	(11,700)	(11,900)	(12,200)		
FHMS-80-M20-D0-V		(12,200)	(12,400)	(12,800)	(13,400)	
FHMS-80-M24-D0-V		(12,800)		(13,600)	(14,400)	
FHMS-100-M16-D0-V	(13,900)	(14,100)	(14,300)	(14,500)		
FHMS-100-M20-D0-V		(14,500)	(14,800)	(15,200)	(15,700)	
FHMS-100-M24-D0-V		(15,200)		(16,000)	(16,900)	
FHMS-80-M16-D0-VK	(11,700)	(11,900)	(12,100)	(12,400)		
FHMS-80-M20-D0-VK		(12,500)	(12,700)	(13,100)	(13,700)	
FHMS-80-M24-D0-VK		(13,300)		(14,000)	(14,800)	
FHMS-100-M16-D0-VK	(14,100)	(14,300)	(14,500)	(14,700)		
FHMS-100-M20-D0-VK		(14,800)	(15,200)	(15,500)	(16,000)	
FHMS-100-M24-D0-VK		(15,600)		(16,400)	(17,300)	

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

品番	Lm (mm)	75	100	125	150	200
FHMS-80-M16-D1-V	(12,500)	(12,700)	(12,900)	(13,300)		
FHMS-80-M20-D1-V		(13,300)	(13,500)	(13,900)	(14,400)	
FHMS-80-M24-D1-V		(13,900)		(14,600)	(15,500)	
FHMS-100-M16-D1-V	(15,200)	(15,400)	(15,600)	(15,800)		
FHMS-100-M20-D1-V		(15,800)	(16,100)	(16,400)	(17,000)	
FHMS-100-M24-D1-V		(16,400)		(17,300)	(18,100)	
FHMS-80-M16-D1-VK	(12,700)	(12,900)	(13,100)	(13,500)		
FHMS-80-M20-D1-VK		(13,600)	(13,800)	(14,200)	(14,700)	
FHMS-80-M24-D1-VK		(14,300)		(15,100)	(15,900)	
FHMS-100-M16-D1-VK	(15,400)	(15,600)	(15,800)	(16,000)		
FHMS-100-M20-D1-VK		(16,100)	(16,400)	(16,700)	(17,300)	
FHMS-100-M24-D1-VK		(16,900)		(17,700)	(18,600)	

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx  
 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | お問い合わせください