



● 材質・仕上げ



	FKAMS-W-HD
ねじ	SUS304
パッド	SUS304
スタッドカバー	SUS304
スタッドカバーシール(上部)	NBR(青) 硬度ショア A70±5
スタッドカバーシール(下部)	TPU(青) 硬度ショア A95±5
ジョイントシール	H-NBR(青) 硬度ショア A85±5
ボトムシール	シリコンゴム(青) 硬度ショア A85±5

- ハイジエニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについて → P.xxxx
- スタッドカバーにより、取り付け後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取り付け面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG (欧州衛生工学設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 3A SSI (Sanitary Standard Inc.) が定める 88 - 00 の認証を取得しています。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは 8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法

単位: mm

品番 ①	D	M(並目)		d	C	sw1	sw3	L2	L3	D1	静的許容荷重 ^{*1} (N)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ									
FKAMS-100-M16-W-HD	100	M16	2	12	69	18	22	19	35	28	30000	1113 - 1193
FKAMS-100-M20-W-HD	100	M20	2.5	12	69	24	27	24	35	32	47000	1325 - 1455
FKAMS-100-M24-W-HD	100	M24	3	12	69	24	30	29	35	36	67000	1487 - 1668
FKAMS-120-M16-W-HD	120	M16	2	12	89	18	22	19	35	28	30000	1426 - 1508
FKAMS-120-M20-W-HD	120	M20	2.5	12	89	24	27	24	35	32	47000	1635 - 1765
FKAMS-120-M24-W-HD	120	M24	3	12	89	24	30	29	35	36	67000	1804 - 1983

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

価格

単位: 円

品番	L (mm) ②			
	175	185	225	235
FKAMS-100-M16-W-HD	32,600		34,800	
FKAMS-100-M20-W-HD		35,800		36,600
FKAMS-100-M24-W-HD		36,600		38,700
FKAMS-120-M16-W-HD	(37,500)		(39,600)	
FKAMS-120-M20-W-HD		(40,700)		(41,400)
FKAMS-120-M24-W-HD		(41,400)		(43,600)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働 10 日目出荷になります。

● 関連商品

アンカーボルト取り付け穴がないタイプ **FKMS-W-HD** があります。
→ P.xxxx



アンカーボルトとして、ハイジエニックデザインの **SFHL-HD** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14 時当日出荷 NBK ネットショップ

FKAMS-100-M16-175-W-HD

① ② ①

② L は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。
価格が () の商品は非在庫品です。実働 10 日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可