



● 材質・仕上げ



	FKMS-W-HD
ねじ	SUS304
パッド	SUS304
スタッドカバー	SUS304
スタッドカバーシール(上部)	NBR(青) 硬度ショアA70±5
スタッドカバーシール(下部)	TPU(青) 硬度ショアA95±5
ジョイントシール	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5
ボトムシール	シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5

- ハイジエニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについて → P.xxxx
- スタッドカバーにより、取り付け後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取り付け面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG (欧州衛生工学設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI (Sanitary Standard Inc.) が定める 88 - 00 の認証を取得しています。
- パッドは 8° まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法

単位: mm

品番	D	M(並目)		sw1	sw3	L2	L3	D1	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FKMS-80-M16-W-HD	80	M16	2	18	22	19	35	28	30000	902 - 983
FKMS-80-M20-W-HD	80	M20	2.5	24	27	24	35	32	47000	1117 - 1243
FKMS-80-M24-W-HD	80	M24	3	24	30	29	35	36	67000	1284 - 1458
FKMS-100-M16-W-HD	100	M16	2	18	22	19	35	28	30000	1171 - 1252
FKMS-100-M20-W-HD	100	M20	2.5	24	27	24	35	32	47000	1385 - 1513
FKMS-100-M24-W-HD	100	M24	3	24	30	29	35	36	67000	1546 - 1726
FKMS-120-M16-W-HD	120	M16	2	18	22	19	35	28	30000	1465 - 1549
FKMS-120-M20-W-HD	120	M20	2.5	24	27	24	35	32	47000	1693 - 1818
FKMS-120-M24-W-HD	120	M24	3	24	30	29	35	36	67000	1853 - 2034

*1: 許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

価格

単位: 円

品番	L (mm)			
	175	185	225	235
FKMS-80-M16-W-HD	25,800		27,800	
FKMS-80-M20-W-HD		28,800		30,800
FKMS-80-M24-W-HD		29,600		31,500
FKMS-100-M16-W-HD	(29,300)		(31,300)	
FKMS-100-M20-W-HD		(32,300)		(34,300)
FKMS-100-M24-W-HD		(33,100)		(35,000)
FKMS-120-M16-W-HD	(33,900)		(35,900)	
FKMS-120-M20-W-HD		(36,900)		(38,900)
FKMS-120-M24-W-HD		(37,700)		(39,600)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

機器・装置の転倒や位置ずれの対策に有効なアンカー固定タイプ **FKMS-W-HD** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

FKMS-80-M16-175-W-HD

1 2 1

② Lは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可