



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体化したアンカーボルト取り付け用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FNAM-U	なし
FNAM-UK	あり

## 寸法

FNAM-U ロックナットなし FNAM-UK ロックナットつき

品番	D	M(並目)		H	H1	C	A	sw1	sw2	L1	B	静的許容荷重(N)*1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ										
FNAM-50-M16-A1-U	50	M16	2	32	18	45	25	12			8	16000	211 - 354
FNAM-60-M16-A1-U	60	M16	2	33	19	50	25	12			8	16000	261 - 404
FNAM-80-M16-A1-U	80	M16	2	34	20	70	30	12			8	12000	381 - 524
FNAM-80-M20-A1-U	80	M20	2.5	35	20	70	30	15			10	12000	460 - 724
FNAM-80-M24-A1-U	80	M24	3	38	20	70	30	19			12	12000	610 - 915
FNAM-100-M16-A1-U	100	M16	2	35	21	80	30	12			8	11000	541 - 684
FNAM-100-M20-A1-U	100	M20	2.5	36	21	80	30	15			10	11000	600 - 864
FNAM-100-M24-A1-U	100	M24	3	39	21	80	30	19			12	11000	750 - 1055
FNAM-50-M16-A1-UK	50	M16	2	32	18	45	25	12	24	14.8	8	16000	240 - 383
FNAM-60-M16-A1-UK	60	M16	2	33	19	50	25	12	24	14.8	8	16000	290 - 433
FNAM-80-M16-A1-UK	80	M16	2	34	20	70	30	12	24	14.8	8	12000	410 - 553
FNAM-80-M20-A1-UK	80	M20	2.5	35	20	70	30	15	30	18	10	12000	512 - 776
FNAM-80-M24-A1-UK	80	M24	3	38	20	70	30	19	36	21.5	12	12000	702 - 1007
FNAM-100-M16-A1-UK	100	M16	2	35	21	80	30	12	24	14.8	8	11000	570 - 713
FNAM-100-M20-A1-UK	100	M20	2.5	36	21	80	30	15	30	18	10	11000	652 - 916
FNAM-100-M24-A1-UK	100	M24	3	39	21	80	30	19	36	21.5	12	11000	842 - 1147

\*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FNAM-U	FNAM-UK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
アンカーボルト 取り付け用プレート	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
ラバーディスク	NBR(黒)硬度ショアA80±5	NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	スチール 三価クロメート処理

## 価格

FNAM-U ロックナットなし FNAM-UK ロックナットつき

単位:円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FNAM-50-M16-A1-U	(3,100)	(3,300)	(3,400)	(3,700)	(3,800)
FNAM-60-M16-A1-U	(3,400)	(3,600)	(3,700)	(4,000)	(4,100)
FNAM-80-M16-A1-U	(4,400)	(4,600)	(4,700)	(5,000)	(5,100)
FNAM-80-M20-A1-U	(4,600)	(4,800)	(5,000)	(5,200)	(5,300)
FNAM-80-M24-A1-U		(5,200)	(5,300)	(5,600)	(6,100)
FNAM-100-M16-A1-U	(5,800)	(6,000)	(6,100)	(6,300)	(6,500)
FNAM-100-M20-A1-U	(6,000)	(6,200)	(6,400)	(6,600)	(6,700)
FNAM-100-M24-A1-U		(6,600)	(6,700)	(7,000)	(7,500)
FNAM-50-M16-A1-UK	(3,200)	(3,400)	(3,500)	(3,800)	(3,900)
FNAM-60-M16-A1-UK	(3,500)	(3,700)	(3,800)	(4,100)	(4,200)
FNAM-80-M16-A1-UK	(4,500)	(4,700)	(4,800)	(5,100)	(5,200)
FNAM-80-M20-A1-UK	(4,800)	(5,000)	(5,200)	(5,400)	(5,500)
FNAM-80-M24-A1-UK		(5,500)	(5,600)	(5,900)	(6,400)
FNAM-100-M16-A1-UK	(5,900)	(6,100)	(6,200)	(6,400)	(6,600)
FNAM-100-M20-A1-UK	(6,200)	(6,400)	(6,600)	(6,800)	(6,900)
FNAM-100-M24-A1-UK		(6,900)	(7,000)	(7,300)	(7,800)

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

## 関連商品

同形状で耐蝕性にすぐれたステンレス製の **FNAMS-U** があります。  
→ P.xxxx



ねじの六角部で高さ調整する **FNAM-S** があります。  
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 10 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

## FNAM-80-M16-75-A1-U

ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可