



FNFS-B1-X

FNFS-B2-X

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
TPE製は耐候性にすぐれます。

FNFS-B1-X — ラバーディスク：NBR製

FNFS-B2-X — ラバーディスク：TPE製

● 材質・仕上げ



	FNFS-B1-X	FNFS-B2-X
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
ラバーディスク	NBR(黒)硬度ショアA80±5	TPE(白)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼

FNFS-B1-X ラバーディスク：NBR

品番	価格(円)	D	M(並目)		Lf	H	H ₁	h	t	sw ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FNFS-50-M8-37-B1-X	(2,600)	50	M8	1.25	8	37	14.5	3.5	3	14	8000	110
FNFS-50-M10-40-B1-X	(2,600)	50	M10	1.5	10	40	14.5	3.5	3	14	13000	111
FNFS-50-M12-43-B1-X	(2,800)	50	M12	1.75	12	43	14.5	3.5	3	17	20000	139
FNFS-50-M16-49-B1-X	(3,000)	50	M16	2	16	49	14.5	3.5	3	22	28000	203
FNFS-60-M8-38-B1-X	(2,700)	60	M8	1.25	8	38	16	4	3	14	8000	150
FNFS-60-M10-41-B1-X	(2,700)	60	M10	1.5	10	41	16	4	3	14	13000	151
FNFS-60-M12-45-B1-X	(2,800)	60	M12	1.75	12	45	16	4	3	17	20000	182
FNFS-60-M16-50-B1-X	(3,100)	60	M16	2	16	50	16	4	3	22	28000	245
FNFS-80-M8-40-B1-X	(3,400)	80	M8	1.25	8	40	18	5	3	14	8000	250
FNFS-80-M10-43-B1-X	(3,400)	80	M10	1.5	10	43	18	5	3	14	13000	251
FNFS-80-M12-47-B1-X	(3,600)	80	M12	1.75	12	47	18	5	3	17	15000	271
FNFS-80-M16-52-B1-X	(3,800)	80	M16	2	16	52	18	5	3	22	19000	314
FNFS-80-M20-60-B1-X	(4,200)	80	M20	2.5	20	60	18	5	3	27	19000	390
FNFS-100-M8-42-B1-X	(4,900)	100	M8	1.25	8	42	20	6	3	14	8000	390
FNFS-100-M10-45-B1-X	(4,900)	100	M10	1.5	10	45	20	6	3	14	13000	391
FNFS-100-M12-49-B1-X	(5,000)	100	M12	1.75	12	49	20	6	3	17	17000	411
FNFS-100-M16-54-B1-X	(5,300)	100	M16	2	16	54	20	6	3	22	17000	454
FNFS-100-M20-62-B1-X	(5,700)	100	M20	2.5	20	62	20	6	3	27	17000	530
FNFS-120-M20-65-B1-X	(8,200)	120	M20	2.5	20	65	22	6	4	27	25000	800

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

FNFS-B2-X ラバーディスク：TPE

品番	価格(円)	D	M(並目)		Lf	H	H ₁	h	t	sw ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FNFS-50-M8-37-B2-X	(2,600)	50	M8	1.25	8	37	14.5	3.5	3	14	8000	110
FNFS-50-M10-40-B2-X	(2,700)	50	M10	1.5	10	40	14.5	3.5	3	14	13000	111
FNFS-50-M12-43-B2-X	(2,800)	50	M12	1.75	12	43	14.5	3.5	3	17	20000	139
FNFS-50-M16-49-B2-X	(3,100)	50	M16	2	16	49	14.5	3.5	3	22	25000	203
FNFS-60-M8-38-B2-X	(2,800)	60	M8	1.25	8	38	16	4	3	14	8000	150
FNFS-60-M10-41-B2-X	(2,800)	60	M10	1.5	10	41	16	4	3	14	13000	151
FNFS-60-M12-45-B2-X	(2,900)	60	M12	1.75	12	45	16	4	3	17	20000	182
FNFS-60-M16-50-B2-X	(3,200)	60	M16	2	16	50	16	4	3	22	25000	245
FNFS-80-M8-40-B2-X	(3,800)	80	M8	1.25	8	40	18	5	3	14	8000	250
FNFS-80-M10-43-B2-X	(3,900)	80	M10	1.5	10	43	18	5	3	14	13000	251
FNFS-80-M12-47-B2-X	(4,000)	80	M12	1.75	12	47	18	5	3	17	15000	271
FNFS-80-M16-52-B2-X	(4,300)	80	M16	2	16	52	18	5	3	22	15000	314
FNFS-80-M20-60-B2-X	(4,700)	80	M20	2.5	20	60	18	5	3	27	15000	390
FNFS-100-M8-42-B2-X	(5,200)	100	M8	1.25	8	42	20	6	3	14	8000	390
FNFS-100-M10-45-B2-X	(5,300)	100	M10	1.5	10	45	20	6	3	14	13000	391
FNFS-100-M12-49-B2-X	(5,400)	100	M12	1.75	12	49	20	6	3	17	14000	411
FNFS-100-M16-54-B2-X	(5,700)	100	M16	2	16	54	20	6	3	22	14000	454
FNFS-100-M20-62-B2-X	(6,100)	100	M20	2.5	20	62	20	6	3	27	14000	530
FNFS-120-M20-65-B2-X	(8,200)	120	M20	2.5	20	65	22	6	4	27	22000	800

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

同形状でスチール製の **FNFS-X** が
あります。

➡ P.xxxx



● 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

FNFS-80-M16-52-B1-X



非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください