

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスク材質とロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。TPE製ラバーディスクは耐候性にすぐれます。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FNM-A1-S	NBR製	なし
FNM-A1-SK	NBR製	あり
FNM-A2-S	TPE製	なし
FNM-A2-SK	TPE製	あり

寸法

FNM-A1-S		FNM-A2-S		FNM-A1-SK		FNM-A2-SK		単位: mm																
品番 ラバーディスク: NBR	静的許容荷重 [*] (N)	品番 ラバーディスク: TPE	静的許容荷重 [*] (N)	M(並目)		D	H	H ₁	h	SW ₁	SW ₂	L ₁	t	質量 (g)										
				ねじの呼び	ピッチ																			
FNM-50-M8-A1-S	8000	FNM-50-M8-A2-S	8000	M8	1.25	50	23	14.5	3.5	17			3	110 - 117										
FNM-50-M10-A1-S	10000	FNM-50-M10-A2-S	10000	M10	1.5	50	23	14.5	3.5	17			3	120 - 145										
FNM-50-M12-A1-S	12000	FNM-50-M12-A2-S	12000	M12	1.75	50	23	14.5	3.5	17			3	140 - 188										
FNM-60-M8-A1-S	8000	FNM-60-M8-A2-S	8000	M8	1.25	60	24	16	4	17			3	160 - 167										
FNM-60-M10-A1-S	10000	FNM-60-M10-A2-S	10000	M10	1.5	60	24	16	4	17			3	170 - 195										
FNM-60-M12-A1-S	12000	FNM-60-M12-A2-S	12000	M12	1.75	60	24	16	4	17			3	190 - 238										
FNM-80-M8-A1-S	8000	FNM-80-M8-A2-S	8000	M8	1.25	80	26	18	5	17			3	250 - 257										
FNM-80-M10-A1-S	10000	FNM-80-M10-A2-S	10000	M10	1.5	80	26	18	5	17			3	260 - 285										
FNM-80-M12-A1-S	12000	FNM-80-M12-A2-S	12000	M12	1.75	80	26	18	5	17			3	280 - 328										
FNM-100-M8-A1-S	8000	FNM-100-M8-A2-S	8000	M8	1.25	100	28	20	6	17			3	410 - 417										
FNM-100-M10-A1-S	10000	FNM-100-M10-A2-S	10000	M10	1.5	100	28	20	6	17			3	420 - 445										
FNM-100-M12-A1-S	11000	FNM-100-M12-A2-S	10000	M12	1.75	100	28	20	6	17			3	440 - 488										
FNM-50-M8-A1-SK	8000	FNM-50-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	50	23	14.5	3.5	17	13	6.8	3	114 - 121										
FNM-50-M10-A1-SK	10000	FNM-50-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	50	23	14.5	3.5	17	16	8.4	3	129 - 154										
FNM-50-M12-A1-SK	12000	FNM-50-M12-A2-SK	12000	M12	1.75	50	23	14.5	3.5	17	18	10.8	3	153 - 201										
FNM-60-M8-A1-SK	8000	FNM-60-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	60	24	16	4	17	13	6.8	3	164 - 171										
FNM-60-M10-A1-SK	10000	FNM-60-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	60	24	16	4	17	16	8.4	3	179 - 204										
FNM-60-M12-A1-SK	12000	FNM-60-M12-A2-SK	12000	M12	1.75	60	24	16	4	17	18	10.8	3	203 - 251										
FNM-80-M8-A1-SK	8000	FNM-80-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	80	26	18	5	17	13	6.8	3	254 - 261										
FNM-80-M10-A1-SK	10000	FNM-80-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	80	26	18	5	17	16	8.4	3	269 - 294										
FNM-80-M12-A1-SK	12000	FNM-80-M12-A2-SK	12000	M12	1.75	80	26	18	5	17	18	10.8	3	293 - 341										
FNM-100-M8-A1-SK	8000	FNM-100-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	100	28	20	6	17	13	6.8	3	414 - 421										
FNM-100-M10-A1-SK	10000	FNM-100-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	100	28	20	6	17	16	8.4	3	429 - 454										
FNM-100-M12-A1-SK	11000	FNM-100-M12-A2-SK	10000	M12	1.75	100	28	20	6	17	18	10.8	3	453 - 501										

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可

● 材質・仕上げ

	FNM-A1-S	FNM-A1-SK	FNM-A2-S	FNM-A2-SK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	スチール 三価クロメート処理	-	スチール 三価クロメート処理

価格

FNM-A1-S ロックナットなし FNM-A1-SK ロックナットつき 単位: 円

品番 ラバーディスク: NBR	Lm (mm) ◀2						
	40	50	60	63	80	100	125
FNM-50-M8-A1-S	(2,000)	(2,000)		(2,000)			
FNM-50-M10-A1-S		(2,100)	(2,100)		(2,200)	(2,300)	
FNM-50-M12-A1-S			(2,300)		(2,400)	(2,400)	(2,500)
FNM-60-M8-A1-S	(2,100)	(2,100)		(2,100)			
FNM-60-M10-A1-S		(2,200)	(2,200)		(2,300)	(2,400)	
FNM-60-M12-A1-S			(2,400)		(2,500)	(2,600)	(2,600)
FNM-80-M8-A1-S	(2,700)	(2,600)		(2,700)			
FNM-80-M10-A1-S		(2,800)	(2,800)		(2,900)	(2,900)	
FNM-80-M12-A1-S			(3,000)		(3,100)	(3,100)	(3,200)
FNM-100-M8-A1-S	(3,600)	(3,600)		(3,600)			
FNM-100-M10-A1-S		(3,700)	(3,800)		(3,800)	(3,900)	
FNM-100-M12-A1-S			(4,000)		(4,100)	(4,100)	(4,200)
FNM-50-M8-A1-SK	(2,100)	(2,100)		(2,100)			
FNM-50-M10-A1-SK		(2,200)	(2,200)		(2,300)	(2,400)	
FNM-50-M12-A1-SK			(2,400)		(2,500)	(2,500)	(2,600)
FNM-60-M8-A1-SK	(2,200)	(2,200)		(2,200)			
FNM-60-M10-A1-SK		(2,300)	(2,300)		(2,400)	(2,500)	
FNM-60-M12-A1-SK			(2,500)		(2,600)	(2,700)	(2,700)
FNM-80-M8-A1-SK	(2,800)	(2,700)		(2,800)			
FNM-80-M10-A1-SK		(2,900)	(2,900)		(3,000)	(3,000)	
FNM-80-M12-A1-SK			(3,100)		(3,200)	(3,200)	(3,300)
FNM-100-M8-A1-SK	(3,700)	(3,700)		(3,700)			
FNM-100-M10-A1-SK		(3,800)	(3,900)		(3,900)	(4,000)	
FNM-100-M12-A1-SK			(4,100)		(4,200)	(4,200)	(4,300)

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

同形状で耐蝕性にすぐれたステンレス製の[FNMS-S]があります。

➡ P.xxxx



FNM-A2-S ロックナットなし FNM-A2-SK ロックナットつき 単位: 円


品番 ラバーディスク: TPE	Lm (mm) ◀2						
	40	50	60	63	80	100	125
FNM-50-M8-A2-S	(2,100)	(2,000)		(2,100)			
FNM-50-M10-A2-S		(2,200)	(2,200)		(2,300)	(2,300)	
FNM-50-M12-A2-S			(2,400)		(2,500)	(2,500)	(2,600)
FNM-60-M8-A2-S	(2,200)	(2,200)		(2,200)			
FNM-60-M10-A2-S		(2,300)	(2,400)		(2,400)	(2,500)	
FNM-60-M12-A2-S			(2,600)		(2,600)	(2,700)	(2,700)
FNM-80-M8-A2-S	(3,100)	(3,100)		(3,100)			
FNM-80-M10-A2-S		(3,200)	(3,300)		(3,400)	(3,400)	
FNM-80-M12-A2-S			(3,500)		(3,500)	(3,600)	(3,600)
FNM-100-M8-A2-S	(4,100)	(4,000)		(4,100)			
FNM-100-M10-A2-S		(4,100)	(4,200)		(4,300)	(4,300)	
FNM-100-M12-A2-S			(4,400)		(4,500)	(4,500)	(4,600)
FNM-50-M8-A2-SK	(2,200)	(2,100)		(2,200)			
FNM-50-M10-A2-SK		(2,300)	(2,300)		(2,400)	(2,400)	
FNM-50-M12-A2-SK			(2,500)		(2,600)	(2,600)	(2,700)
FNM-60-M8-A2-SK	(2,300)	(2,300)		(2,300)			
FNM-60-M10-A2-SK		(2,400)	(2,500)		(2,500)	(2,600)	
FNM-60-M12-A2-SK			(2,700)		(2,700)	(2,800)	(2,800)
FNM-80-M8-A2-SK	(3,200)	(3,200)		(3,200)			
FNM-80-M10-A2-SK		(3,300)	(3,400)		(3,500)	(3,500)	
FNM-80-M12-A2-SK			(3,600)		(3,600)	(3,700)	(3,700)
FNM-100-M8-A2-SK	(4,200)	(4,100)		(4,200)			
FNM-100-M10-A2-SK		(4,200)	(4,300)		(4,400)	(4,400)	
FNM-100-M12-A2-SK			(4,500)		(4,600)	(4,600)	(4,700)

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

FNM-80-M8-50-A1-S



◀2 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。