



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスク材質とロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。TPE製ラバーディスクは耐候性にすぐれます。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FNMS-B1-T	NBR製	なし
FNMS-B1-TK	NBR製	あり
FNMS-B2-T	TPE製	なし
FNMS-B2-TK	TPE製	あり

### 寸法

品番	静的許容荷重	品番	静的許容荷重	M(並目)	D	H	H1	h	sw1	sw2	L1	t	質量	
ラバーディスク:NBR	(N)	ラバーディスク:TPE	(N)	ねじの呼び	ピッチ								(g)	
FNMS-50-M16-B1-T	28000	FNMS-50-M16-B2-T	28000	M16	2	50	29	14.5	3.5	12		3	197 - 340	
FNMS-60-M16-B1-T	28000	FNMS-60-M16-B2-T	25000	M16	2	60	30	16	4	12		3	247 - 390	
FNMS-80-M16-B1-T	19000	FNMS-80-M16-B2-T	15000	M16	2	80	32	18	5	12		3	337 - 480	
FNMS-80-M20-B1-T	19000	FNMS-80-M20-B2-T	15000	M20	2.5	80	33	18	5	15		3	417 - 681	
FNMS-80-M24-B1-T	19000	FNMS-80-M24-B2-T	15000	M24	3	80	36	18	5	19		3	573 - 878	
FNMS-100-M16-B1-T	17000	FNMS-100-M16-B2-T	14000	M16	2	100	34	20	6	12		3	497 - 640	
FNMS-100-M20-B1-T	17000	FNMS-100-M20-B2-T	14000	M20	2.5	100	35	20	6	15		3	557 - 821	
FNMS-100-M24-B1-T	17000	FNMS-100-M24-B2-T	14000	M24	3	100	38	20	6	19		3	713 - 1018	
FNMS-120-M20-B1-T	25000	FNMS-120-M20-B2-T	22000	M20	2.5	120	39	22	6	15		4	887 - 1046	
FNMS-120-M24-B1-T	25000	FNMS-120-M24-B2-T	22000	M24	3	120	42	22	6	19		4	1043 - 1195	
FNMS-120-M30-B1-T	25000	FNMS-120-M30-B2-T	22000	M30	3.5	120	46	22	6	24		4	1193 - 1675	
FNMS-50-M16-B1-TK	28000	FNMS-50-M16-B2-TK	28000	M16	2	50	29	14.5	3.5	12	24	14.8	3	226 - 369
FNMS-60-M16-B1-TK	28000	FNMS-60-M16-B2-TK	25000	M16	2	60	30	16	4	12	24	14.8	3	276 - 419
FNMS-80-M16-B1-TK	19000	FNMS-80-M16-B2-TK	15000	M16	2	80	32	18	5	12	24	14.8	3	366 - 509
FNMS-80-M20-B1-TK	19000	FNMS-80-M20-B2-TK	15000	M20	2.5	80	33	18	5	15	30	18	3	469 - 733
FNMS-80-M24-B1-TK	19000	FNMS-80-M24-B2-TK	15000	M24	3	80	36	18	5	19	36	21.5	3	665 - 970
FNMS-100-M16-B1-TK	17000	FNMS-100-M16-B2-TK	14000	M16	2	100	34	20	6	12	24	14.8	3	526 - 669
FNMS-100-M20-B1-TK	17000	FNMS-100-M20-B2-TK	14000	M20	2.5	100	35	20	6	15	30	18	3	609 - 873
FNMS-100-M24-B1-TK	17000	FNMS-100-M24-B2-TK	14000	M24	3	100	38	20	6	19	36	21.5	3	805 - 1110
FNMS-120-M20-B1-TK	25000	FNMS-120-M20-B2-TK	22000	M20	2.5	120	39	22	6	15	30	18	4	939 - 1098
FNMS-120-M24-B1-TK	25000	FNMS-120-M24-B2-TK	22000	M24	3	120	42	22	6	19	36	21.5	4	1135 - 1287
FNMS-120-M30-B1-TK	25000	FNMS-120-M30-B2-TK	22000	M30	3.5	120	46	22	6	24	46	25.6	4	1392 - 1874

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください

### ● 材質・仕上げ

	FNMS-B1-T	FNMS-B1-TK	FNMS-B2-T	FNMS-B2-TK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304	-	SUS304

### 価格

FNMS-B1-T ロックナットなし FNMS-B1-TK ロックナットつき 単位:円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
ラバーディスク:NBR					
FNMS-50-M16-B1-T	(3,700)	(3,900)	(4,100)	(4,200)	(5,400)
FNMS-60-M16-B1-T	(3,700)	(4,000)	(4,200)	(4,300)	(5,500)
FNMS-80-M16-B1-T	(4,500)	(4,800)	(4,900)	(5,100)	(6,300)
FNMS-80-M20-B1-T	(5,400)	(6,200)	(6,500)	(6,800)	(7,900)
FNMS-80-M24-B1-T		(6,700)	(7,100)	(7,300)	(6,700)
FNMS-100-M16-B1-T	(6,100)	(6,400)	(6,500)	(6,600)	(7,800)
FNMS-100-M20-B1-T	(7,000)	(7,800)	(8,100)	(8,400)	(9,500)
FNMS-100-M24-B1-T		(8,200)	(8,600)	(8,700)	(9,400)
FNMS-120-M20-B1-T		(10,400)	(10,700)	(11,000)	(12,100)
FNMS-120-M24-B1-T		(10,800)	(11,200)	(11,300)	(12,000)
FNMS-120-M30-B1-T		(11,500)	(11,900)	(12,400)	(13,100)
FNMS-50-M16-B1-TK	(3,900)	(4,100)	(4,300)	(4,400)	(5,600)
FNMS-60-M16-B1-TK	(3,900)	(4,200)	(4,400)	(4,500)	(5,700)
FNMS-80-M16-B1-TK	(4,700)	(5,000)	(5,100)	(5,300)	(6,500)
FNMS-80-M20-B1-TK	(5,700)	(6,500)	(6,800)	(7,100)	(8,200)
FNMS-80-M24-B1-TK		(7,200)	(7,600)	(7,800)	(7,200)
FNMS-100-M16-B1-TK	(6,300)	(6,600)	(6,700)	(6,800)	(8,000)
FNMS-100-M20-B1-TK	(7,300)	(8,100)	(8,400)	(8,700)	(9,800)
FNMS-100-M24-B1-TK		(8,700)	(9,100)	(9,200)	(9,900)
FNMS-120-M20-B1-TK		(10,700)	(11,000)	(11,300)	(12,400)
FNMS-120-M24-B1-TK		(11,300)	(11,700)	(11,800)	(12,500)
FNMS-120-M30-B1-TK		(12,900)	(13,300)	(13,800)	(14,500)

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

FNMS-B2-T ロックナットなし FNMS-B2-TK ロックナットつき 単位:円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
ラバーディスク:TPE					
FNMS-50-M16-B2-T	(3,700)	(4,000)	(4,100)	(4,200)	(5,500)
FNMS-60-M16-B2-T	(3,800)	(4,100)	(4,200)	(4,400)	(5,600)
FNMS-80-M16-B2-T	(5,000)	(5,300)	(5,400)	(5,500)	(6,700)
FNMS-80-M20-B2-T	(5,900)	(6,600)	(7,000)	(7,200)	(8,300)
FNMS-80-M24-B2-T		(7,100)	(7,500)	(7,700)	(8,400)
FNMS-100-M16-B2-T	(6,500)	(6,700)	(6,900)	(7,000)	(8,200)
FNMS-100-M20-B2-T	(7,400)	(8,200)	(8,500)	(8,700)	(9,800)
FNMS-100-M24-B2-T		(8,500)	(8,900)	(9,100)	(9,800)
FNMS-120-M20-B2-T		(10,400)	(10,700)	(11,000)	(12,000)
FNMS-120-M24-B2-T		(10,800)	(11,100)	(11,300)	(12,000)
FNMS-120-M30-B2-T		(11,500)	(11,900)	(12,400)	(13,000)
FNMS-50-M16-B2-TK	(3,900)	(4,200)	(4,300)	(4,400)	(5,700)
FNMS-60-M16-B2-TK	(4,000)	(4,300)	(4,400)	(4,600)	(5,800)
FNMS-80-M16-B2-TK	(5,200)	(5,500)	(5,600)	(5,700)	(6,900)
FNMS-80-M20-B2-TK	(6,200)	(6,900)	(7,300)	(7,500)	(8,600)
FNMS-80-M24-B2-TK		(7,600)	(8,000)	(8,200)	(8,900)
FNMS-100-M16-B2-TK	(6,700)	(6,900)	(7,100)	(7,200)	(8,400)
FNMS-100-M20-B2-TK	(7,700)	(8,500)	(8,800)	(9,000)	(10,100)
FNMS-100-M24-B2-TK		(9,000)	(9,400)	(9,600)	(10,300)
FNMS-120-M20-B2-TK		(10,700)	(11,000)	(11,300)	(12,300)
FNMS-120-M24-B2-TK		(11,300)	(11,600)	(11,800)	(12,500)
FNMS-120-M30-B2-TK		(12,900)	(13,300)	(13,800)	(14,400)

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

### ● 関連商品

ねじ上部の六角穴および下部の二面幅で高さ調整する「FNMS-U」があります。  
→ P.xxxx



### ● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

## FNMS-80-M16-75-B1-T

ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。