



- フランジ付きの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について → P.xxxx
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取り付け面の360°方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取り付けてください。
- 形状は2種類。
FSLA-A ———— 下側フランジタイプ
FSLA-B ———— 上側フランジタイプ
- **FSLA-A** はアジャスタブルプレート **FSLA-AP** と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
 → P.xxxx
- ホルダのカラーバリエーションは2色。

● 材質・仕上げ



	FSLA
ホルダ	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)
気泡管	ナイロン (透明)
ベース	石膏

● 性能

品番	感度 (' / 2mm)
FSLA	30

記号	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

FSLA-A 下側フランジタイプ **FSLA-B** 上側フランジタイプ

単位: mm

品番	価格 (円)	D	d	d1	P	d2	H	t	質量 (g)
FSLA-20-N-30-A	2,800	20	14	10	17	1.8	10	1.8	3
FSLA-25-N-30-A	2,960	25	17	12	21	2.2	10	2	5
FSLA-30-N-30-A	3,650	30	18	12	24	3.2	11	3	7
FSLA-40-N-30-A	7,350	40	28	20	34.5	3.2	14	4	17
FSLA-50-N-30-A	8,650	50	34	25	43	3.2	15	5	25
FSLA-20-N-30-B	2,800	20	14	10	17	1.8	10	1.8	3
FSLA-25-N-30-B	2,960	25	17	12	21	2.2	10	2	5
FSLA-30-N-30-B	3,650	30	18	12	24	3.2	11	3	7
FSLA-40-N-30-B	7,350	40	28	20	34.5	3.2	14	4	17
FSLA-50-N-30-B	8,650	50	34	25	43	3.2	15	5	25

● 関連商品

FSLA-A 用アジャスタブルプレート

FSLA-AP

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

FSLA-20-N-30-A-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可