



*1: 感度によって標線の数異なります。
 50'/2mm: 2本
 6'/2mm: 8本

● 材質・仕上げ



	FSLH
ハウジング	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)
気泡管	ガラス
ベース	石膏

● 性能

品番	感度 (' / 2mm)
FSLH-62-G-50	50
FSLH-62-G-6	6



FSLH-BK



FSLH-SG

- 二軸タイプの気泡管水平器。
- 取り付け面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。
- 液体は緑色。
- ホルダのカラーバリエーションは2色。

記号	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

品番	価格 (円)	D	感度 (' / 2mm)	R	C	P	H	Lc	C1	C2	C3	質量 (g)
FSLH-62-G-50	11,900	62	50	3.4	6.3	52	13	3.2	18.4	6.7	25.1	95
FSLH-62-G-6	19,700	62	6	3.4	6.3	52	13	3.2	18.4	6.7	25.1	95

単位: mm

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

FSLH-62-G-50-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金