



寸法

FUML-D0-S ロックナットなし FUML-D0-SK ロックナットつき 単位: mm

品番	D	M(並目) ねじの呼び		H	H ₁	SW ₁	SW ₂	L ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		呼び	ピッチ							
FUML-40-M8-D0-S	40	M8	1.25	11	2	17			8000	63 - 70
FUML-40-M10-D0-S	40	M10	1.5	11	2	17			12000	75 - 99
FUML-40-M12-D0-S	40	M12	1.75	11	2	17			12000	92 - 139
FUML-50-M8-D0-S	50	M8	1.25	11	2.5	17			8000	81 - 88
FUML-50-M10-D0-S	50	M10	1.5	11	2.5	17			14000	93 - 118
FUML-50-M12-D0-S	50	M12	1.75	11	2.5	17			14000	107 - 158
FUML-60-M8-D0-S	60	M8	1.25	11	2.5	17			8000	98 - 105
FUML-60-M10-D0-S	60	M10	1.5	11	2.5	17			14000	110 - 135
FUML-60-M12-D0-S	60	M12	1.75	11	2.5	17			16000	128 - 174
FUML-80-M8-D0-S	80	M8	1.25	12	3	17			8000	160 - 167
FUML-80-M10-D0-S	80	M10	1.5	12	3	17			14000	172 - 197
FUML-80-M12-D0-S	80	M12	1.75	12	3	17			20000	190 - 237
FUML-40-M8-D0-SK	40	M8	1.25	11	2	17	13	6.8	8000	55 - 75
FUML-40-M10-D0-SK	40	M10	1.5	11	2	17	16	8.4	12000	84 - 108
FUML-40-M12-D0-SK	40	M12	1.75	11	2	17	18	10.8	12000	101 - 148
FUML-50-M8-D0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	17	13	6.8	8000	74 - 90
FUML-50-M10-D0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	17	16	8.4	14000	102 - 127
FUML-50-M12-D0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	17	18	10.8	14000	120 - 167
FUML-60-M8-D0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	17	13	6.8	8000	107 - 114
FUML-60-M10-D0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	17	16	8.4	14000	114 - 144
FUML-60-M12-D0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	17	18	10.8	16000	137 - 183
FUML-80-M8-D0-SK	80	M8	1.25	12	3	17	13	6.8	8000	169 - 176
FUML-80-M10-D0-SK	80	M10	1.5	12	3	17	16	8.4	14000	181 - 206
FUML-80-M12-D0-SK	80	M12	1.75	12	3	17	18	10.8	20000	199 - 246

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUML-D0-S	なし
FUML-D0-SK	あり

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	FUML-D0-S	FUML-D0-SK
ねじ	SUS316L	SUS316L
パッド	SUS316L	SUS316L
六角穴付き皿ボルト	SUS316L	SUS316L
ロックナット		SUS316L

● 関連商品

耐候性にすぐれたTPE製ラバーディスクつきの **FUML-D1-S** があります。
→ P.xxxx

NBR製ラバーディスクつきの **FUML-D3-S** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

FUML-40-M8 -40- D0-SK

1 2 1
2 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。

価格

FUML-D0-S ロックナットなし FUML-D0-SK ロックナットつき 単位: 円

品番	Lm (mm) 2							
	40	50	60	63	80	100	125	
FUML-40-M8-D0-S	(1,400)	(1,400)		(1,500)				
FUML-40-M10-D0-S		(1,600)	(1,600)		(1,700)	(1,800)		
FUML-40-M12-D0-S			(1,800)		(1,900)	(2,100)	(2,300)	
FUML-50-M8-D0-S	(1,600)	(1,600)		(1,600)				
FUML-50-M10-D0-S		(1,700)	(1,800)		(1,900)	(2,000)		
FUML-50-M12-D0-S			(2,000)		(2,100)	(2,300)	(2,500)	
FUML-60-M8-D0-S	(1,800)	(1,800)		(1,800)				
FUML-60-M10-D0-S		(1,900)	(1,900)		(2,100)	(2,200)		
FUML-60-M12-D0-S			(2,200)		(2,300)	(2,500)	(2,600)	
FUML-80-M8-D0-S	(2,300)	(2,400)		(2,400)				
FUML-80-M10-D0-S		(2,500)	(2,500)		(2,600)	(2,800)		
FUML-80-M12-D0-S			(2,700)		(2,900)	(3,000)	(3,200)	
FUML-40-M8-D0-SK	(1,500)	(1,500)		(1,600)				
FUML-40-M10-D0-SK		(1,700)	(1,700)		(1,800)	(1,900)		
FUML-40-M12-D0-SK			(2,000)		(2,100)	(2,300)	(2,500)	
FUML-50-M8-D0-SK	(1,700)	(1,700)		(1,700)				
FUML-50-M10-D0-SK		(1,800)	(1,900)		(2,000)	(2,100)		
FUML-50-M12-D0-SK			(2,200)		(2,300)	(2,500)	(2,700)	
FUML-60-M8-D0-SK	(1,900)	(1,900)		(1,900)				
FUML-60-M10-D0-SK		(2,000)	(2,000)		(2,200)	(2,300)		
FUML-60-M12-D0-SK			(2,400)		(2,500)	(2,700)	(2,800)	
FUML-80-M8-D0-SK	(2,400)	(2,500)		(2,500)				
FUML-80-M10-D0-SK		(2,600)	(2,600)		(2,700)	(2,900)		
FUML-80-M12-D0-SK			(2,900)		(3,100)	(3,200)	(3,400)	

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可 | お問い合わせください | 対応不可 | お問い合わせください