



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUML-D1-T	なし
FUML-D1-TK	あり

● 材質・仕上げ



	FUML-D1-T	FUML-D1-TK
ねじ	SUS316L	SUS316L
パッド	SUS316L	SUS316L
六角穴付き皿ボルト	SUS316L	SUS316L
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
ロックナット		SUS316L

寸法

FUML-D1-T ロックナットなし FUML-D1-TK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	H1	h	sw1	sw2	L1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FUML-40-M16-D1-T	40	M16	2	17	2	1.5	12		14.8	12000	152 - 318
FUML-50-M16-D1-T	50	M16	2	17	2.5	2	12		14.8	14000	174 - 339
FUML-60-M16-D1-T	60	M16	2	17	2.5	2	12		14.8	16000	193 - 358
FUML-80-M16-D1-T	80	M16	2	18	3	2	12		14.8	20000	262 - 427
FUML-80-M20-D1-T	80	M20	2.5	19	3	2	15		18	20000	325 - 570
FUML-80-M24-D1-T	80	M24	3	22	3	2	19		21.5	22000	488 - 788
FUML-40-M16-D1-TK	40	M16	2	17	2	1.5	12	24	14.8	12000	161 - 327
FUML-50-M16-D1-TK	50	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	14000	183 - 348
FUML-60-M16-D1-TK	60	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	16000	202 - 367
FUML-80-M16-D1-TK	80	M16	2	18	3	2	12	24	14.8	20000	271 - 436
FUML-80-M20-D1-TK	80	M20	2.5	19	3	2	15	30	18	20000	334 - 592
FUML-80-M24-D1-TK	80	M24	3	22	3	2	19	36	21.5	22000	497 - 880

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください

価格

FUML-D1-T ロックナットなし FUML-D1-TK ロックナットつき

単位: 円

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FUML-40-M16-D1-T	(2,200)	(2,600)	(3,000)	(3,400)	(4,100)
FUML-50-M16-D1-T	(2,400)	(2,800)	(3,200)	(3,600)	(4,300)
FUML-60-M16-D1-T	(2,600)	(3,000)	(3,300)	(3,800)	(4,500)
FUML-80-M16-D1-T	(3,200)	(3,600)	(4,000)	(4,400)	(5,100)
FUML-80-M20-D1-T	(3,800)	(4,300)	(4,900)	(5,500)	(6,400)
FUML-80-M24-D1-T		(5,600)	(6,300)	(7,000)	(8,500)
FUML-40-M16-D1-TK	(2,500)	(2,900)	(3,300)	(3,700)	(4,400)
FUML-50-M16-D1-TK	(2,700)	(3,100)	(3,500)	(3,900)	(4,600)
FUML-60-M16-D1-TK	(2,900)	(3,300)	(3,600)	(4,100)	(4,800)
FUML-80-M16-D1-TK	(3,500)	(3,900)	(4,300)	(4,700)	(5,400)
FUML-80-M20-D1-TK	(4,400)	(4,900)	(5,500)	(6,100)	(7,000)
FUML-80-M24-D1-TK		(6,500)	(7,200)	(7,900)	(9,400)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

ラバーディスクなしの **FUML-D0-T**

があります。

→ P.xxxx

ラバーディスクがNBR製の

FUML-D3-T があります。

→ P.xxxx

機器・装置の転倒や位置ずれの対策に有効なアンカー固定タイプ

FUAML-B0-T があります。

→ P.xxxx



● 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

FUML-40-M16-75-D1-TK

1 2 1

2 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日目出荷になります。