



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D0-U	なし
FUMS-D0-UK	あり

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	FUMS-D0-U	FUMS-D0-UK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304相当

● 関連商品

耐候性にすぐれたTPE製ラバーディスクつきの **FUMS-D1-U** があります。
 → P.xxxx

NBR製ラバーディスクつきの **FUMS-D3-U** があります。
 → P.xxxx

同形状でスチール製の **FUM-A0-U** があります。
 → P.xxxx



● 品番指定 直送 10 実働10日日出荷 NBK ネットショップ

FUMS-40-M16-75-D0-UK

1 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。実働10日日出荷になります。

寸法

FUMS-D0-U ロックナットなし FUMS-D0-UK ロックナットつき 単位: mm

品番 1	D	M(並目)		H	H ₁	h	sw ₁	sw ₂	L ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FUMS-40-M16-D3-T	40	M16	2	17	2	3.5	12			12000	141 - 296
FUMS-50-M16-D3-T	50	M16	2	17	2.5	4	12			14000	150 - 320
FUMS-60-M16-D3-T	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			16000	170 - 343
FUMS-80-M16-D3-T	80	M16	2	18	3	5	12			20000	250 - 388
FUMS-80-M20-D3-T	80	M20	2.5	19	3	5	15			20000	305 - 574
FUMS-80-M24-D3-T	80	M24	3	22	3	5	19			22000	474 - 766
FUMS-40-M16-D3-TK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	12000	175 - 330
FUMS-50-M16-D3-TK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	14000	184 - 354
FUMS-60-M16-D3-TK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	16000	204 - 377
FUMS-80-M16-D3-TK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	20000	280 - 422
FUMS-80-M20-D3-TK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	20000	358 - 618
FUMS-80-M24-D3-TK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	22000	574 - 866

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

価格

FUMS-D0-U ロックナットなし FUMS-D0-UK ロックナットつき 単位: 円

品番	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D0-U	(2,500)	(2,800)	(2,900)	(3,000)	(4,200)
FUMS-50-M16-D0-U	(2,600)	(2,900)	(3,000)	(3,200)	(4,300)
FUMS-60-M16-D0-U	(2,600)	(2,900)	(3,100)	(3,200)	(4,300)
FUMS-80-M16-D0-U	(2,700)	(3,000)	(3,100)	(3,200)	(4,400)
FUMS-80-M20-D0-U	(3,700)	(3,900)	(4,200)	(4,400)	(5,500)
FUMS-80-M24-D0-U		(4,900)	(5,500)	(6,000)	(6,500)
FUMS-40-M16-D0-UK	(2,700)	(3,000)	(3,100)	(3,200)	(4,400)
FUMS-50-M16-D0-UK	(2,800)	(3,100)	(3,200)	(3,400)	(4,500)
FUMS-60-M16-D0-UK	(2,800)	(3,100)	(3,300)	(3,400)	(4,500)
FUMS-80-M16-D0-UK	(2,900)	(3,200)	(3,300)	(3,400)	(4,600)
FUMS-80-M20-D0-UK	(4,000)	(4,200)	(4,500)	(4,700)	(5,800)
FUMS-80-M24-D0-UK		(5,400)	(6,000)	(6,500)	(7,000)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx ねじカット → P.xxxx ゆるみ止め → P.xxxx レーザ刻印 → P.xxxx
 対応不可 対応不可 対応不可 お問い合わせください