



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D3-V	なし
FUMS-D3-VK	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FUMS-D3-V	FUMS-D3-VK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA70±5	NBR(黒) 硬度ショアA70±5
ロックナット		SUS304相当

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-60-M16-75-D3-VK

- 1
- 2
- 1
- 2
- ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

品番	FUMS-D3-V ロックナットなし			FUMS-D3-VK ロックナットつき									単位: mm	
	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	h	sw ₁	sw ₂	sw ₃	L ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)		
FUMS-60-M16-D3-V	60	M16	2	14	2.5	4.5	12		10		16000	161 - 260		
FUMS-80-M16-D3-V	80	M16	2	15	3	5	12		10		20000	241 - 340		
FUMS-80-M20-D3-V	80	M20	2.5	15	3	5	16		13		20000	355 - 563		
FUMS-80-M24-D3-V	80	M24	3	18	3	5	20		17		22000	460 - 754		
FUMS-60-M16-D3-VK	60	M16	2	14	2.5	4.5	12	24	10	14.8	16000	195 - 294		
FUMS-80-M16-D3-VK	80	M16	2	15	3	5	12	24	10	14.8	20000	275 - 374		
FUMS-80-M20-D3-VK	80	M20	2.5	15	3	5	16	30	13	18	20000	408 - 616		
FUMS-80-M24-D3-VK	80	M24	3	18	3	5	20	36	17	21.5	22000	555 - 849		

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	FUMS-D3-V ロックナットなし			FUMS-D3-VK ロックナットつき		
	Lm (mm) 2					
	75	100	125	150	200	
FUMS-60-M16-D3-V	●	●	●	●		
FUMS-80-M16-D3-V	●	●	●	●		
FUMS-80-M20-D3-V		●	●	●	●	
FUMS-80-M24-D3-V		●		●	●	
FUMS-60-M16-D3-VK	●	●	●	●		
FUMS-80-M16-D3-VK	●	●	●	●		
FUMS-80-M20-D3-VK		●	●	●	●	
FUMS-80-M24-D3-VK		●		●	●	