



● 材質・仕上げ

	TSPAS
本体	SUS316L



- SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- カムローラキャリッジ **TSPBS** またはカムローラ **TSPCS** と組み合わせてご使用ください。

● 用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など

単位：mm

品番 1	H		A	B	d	k	M	W	W ₁	W ₂	t ₁	質量 (g)
	呼び	実寸法										
TSPAS-30-40-XL	30	29.5	40	80	6.4	2	M5	15	10	20.5	2.5	210 - 2200
TSPAS-45-40-XL	45	45.7	40	80	9	2	M8	22	15.5	30.5	4	540 - 5530

単位：mm

品番	L 2																		
	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1200	1360	1520	1760	2000	2240	2480	
TSPAS-30-40-XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TSPAS-45-40-XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 取り付け
- 取り付けの際は六角穴付きボタンスクリューをご使用ください。
- 推奨ねじ強度区分はA2 - 70以上またはA4 - 70以上です。

⚠ 使用上の注意

- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取り付け上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。



● 関連商品

ステンレス製のカムローラキャリッジ **TSPBS** があります。



ステンレス製のカムローラ **TSPCS** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TSPAS-30-240-40-XL

