



- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。

● 材質・仕上げ ● RoHS2適合

	PEBLS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ピン	SUS303相当
ボール	SUS420J2相当
スプリング	SUS631相当

寸法

単位: mm

品番	d 1	d1	d2	L1	D	H	許容引張荷重 (N)	せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PEBLS-6	6	6.5	14.5	5	25	22.5	8	22	13 - 21
PEBLS-8	8	8.7	14.5	6.3	25	22.5	15	40	17 - 31
PEBLS-10	10	12	18.5	8.7	31	27	30	62	34 - 55
PEBLS-12	12	14.5	18.5	9.5	31	27	32	90	47 - 71

*1: 表中のせん断荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

価格

単位: 円

品番	L (mm) 2						
	10	15	20	25	30	40	50
PEBLS-6	(2,440)	(2,440)	2,440	2,440	2,480		2,540
PEBLS-8		(2,740)	2,740	2,740	2,840		2,930
PEBLS-10		(3,280)	3,280	3,280	3,380		3,490
PEBLS-12			(3,830)		3,830	3,990	4,150

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC ⇒ P.xxxx	PBCS ⇒ P.xxxx	PRC ⇒ P.xxxx	PSRC ⇒ P.xxxx
PEBLS-6				
PEBLS-8	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PEBLS-10	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PEBLS-12	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。
⇒ P.xxxx



● 品番指定 ● 直送 ● 14時当日出荷 ● NBK ネットショップ

PEBLS-10-30

商品記号 1 2

価格が () の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。