



- ロックピンの紛失防止用チェーン。
- 商品記号により、チェーンの材質を選択できます。❶

PBC — 真鍮

PBCS — ステンレス

- 材質・仕上げ



	PBC	PBCS
チェーン	真鍮 ニッケルメッキ	SUS301
キーリング	SUS304相当	SUS304相当

単位：mm

品番 真鍮製	品番 ステンレス製	L ❷	D ❸	d	静的荷重*1(N) キーリングつき/チェーンのみ	質量(g)
PBC-200-14	PBCS-200-14	200	14	1	50 / 180	7
PBC-200-18	PBCS-200-18	200	18	1.3	90 / 180	9
PBC-200-24	PBCS-200-24	200	24	1.5	100 / 180	10
PBC-200-30	PBCS-200-30	200	30	1.8	120 / 180	13
PBC-320-14	PBCS-320-14	320	14	1	50 / 180	10
PBC-320-18	PBCS-320-18	320	18	1.3	90 / 180	12
PBC-320-24	PBCS-320-24	320	24	1.5	100 / 180	13
PBC-320-30	PBCS-320-30	320	30	1.8	120 / 180	16
PBC-500-14	PBCS-500-14	500	14	1	50 / 180	14
PBC-500-18	PBCS-500-18	500	18	1.3	90 / 180	16
PBC-500-24	PBCS-500-24	500	24	1.5	100 / 180	17
PBC-500-30	PBCS-500-30	500	30	1.8	120 / 180	20
PBC-1000-14	PBCS-1000-14	1000	14	1	50 / 180	28
PBC-1000-18	PBCS-1000-18	1000	18	1.3	90 / 180	30
PBC-1000-24	PBCS-1000-24	1000	24	1.5	100 / 180	31
PBC-1000-30	PBCS-1000-30	1000	30	1.8	120 / 180	34

*1：表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBCS - 320 - 18

❶ ❷ ❸

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ステンレス製のみ対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可