



● 材質・仕上げ

	QLGAX
本体	アルミニウム合金*1
ウィンドウ	特殊フロートガラス
オイルシール	FPM(VITON)*2 フッ素ゴム・茶)
オリング	FPM(VITON)*2 フッ素ゴム・緑)
止め輪	SUS301

*1: 2020年12月1日出荷分より、改正RoHS指令(RoHS2)対応品に変更しました。

*2: VITONは米デュポン社の登録商標です。

● ATEX指令*1に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。

● 本体はアルミニウム合金製。

● メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。

QLGAX-M ————— メートル細目ねじ

QLGAX-G ————— 管用平行ねじ

● 本体とウィンドウの間にオリングを使用することで、気密性を高めています。

● 使用可能温度：-20℃ - 150℃

● 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

*1: ATEX指令は、2003年にEUで発令された、爆発の危険性のある雰囲気内で使用される機器や装置について定めたガイドラインです。

単位:mm

品番	価格(円)	D ₁	M(細目)	G(PF) ねじの呼び	Lm	D	A	B	許容圧力 (MPa)	推奨締めつけ トルク(N・m)	質量 (g)
QLGAX-11-M16-1.5	(3,150)	11	M16x1.5	—	8	22	8	20	10	10	8
QLGAX-14-M20-1.5	(3,250)	14	M20x1.5	—	8.5	26	9	23	10	15	10
QLGAX-18-M26-1.5	(3,590)	18	M26x1.5	—	9	32	11	30	7	20	21
QLGAX-18-M27-1.5	(3,590)	18	M27x1.5	—	9	32	11	30	7	20	22
QLGAX-18-M27-2	(3,590)	18	M27x2	—	9	32	11	30	7	—	22
QLGAX-11-G3 / 8	(3,150)	11	—	G3/8	8	22	8	20	10	10	8
QLGAX-14-G1 / 2	(3,250)	14	—	G1/2	8.5	26	9	23	10	15	10
QLGAX-18-G3 / 4	(3,590)	18	—	G3/4	9	32	10	30	7	20	21

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

ウィンドウがプリズムタイプの **QLPAL** があります。

➔ P.xxxx



● 品番指定

直送 実働10日目出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

QLGAX-11-G3/8

非在庫品です。実働10日目出荷になります。