



- スチール製とステンレス製のそれぞれにプラスチックピンタイプがあります。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ P.xxxx
- 商品記号により、本体材質・ピン材質・荷重タイプが選択できます。

商品記号	本体材質	ピン材質	荷重タイプ
PSF	スチール	スチール	軽荷重
PSF-SN	ステンレス	ステンレス	軽荷重
PSN	スチール	プラスチック	軽荷重
PSF-KN	ステンレス	プラスチック	軽荷重
PSF-SS	スチール	スチール	重荷重

PSF 本体：スチール製／ピン：スチール製・軽荷重 PSF-SS 本体：スチール製／ピン：スチール製・重荷重 単位：mm

品番	価格(円)	M(並目)		s	L	D	a	B	適用ボールボタン BB ⇒ P.xxxx	適用レンチ PPW ⇒ P.xxxx	荷重(N) min./max.	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ									
PSF-3	730	M3	0.5	1	12	1	0.4	0.7	BB-4		2 / 4	0.4
PSF-4	530	M4	0.7	1.5	15	1.5	0.6	1.3	BB-4		4.5 / 16	0.8
PSF-5	520	M5	0.8	2.3	18	2.4	1.2	1.5	BB-5	PPW-5	6 / 19	1.3
PSF-6	540	M6	1	2.5	20	2.7	1.3	2	BB-6	PPW-6	6 / 19	2.5
PSF-8	610	M8	1.25	3	22	3.5	1.5	2.5	BB-8	PPW-8	10 / 39	6
PSF-10	740	M10	1.5	3	22	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	10 / 39	9
PSF-12	970	M12	1.75	4	28	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	12 / 53	16
PSF-16	1,150	M16	2	5	32	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	45 / 100	35
PSF-20	2,050	M20	2.5	7	40	10	3.5	6	BB-16	PPW-24	52 / 125	66
PSF-24	2,960	M24	3	10	52	12	3.5	8	BB-16	PPW-24	70 / 170	120
PSF-5-SS	570	M5	0.8	2.3	18	2.4	1.2	1.5	BB-5	PPW-5	11 / 40	1.3
PSF-6-SS	600	M6	1	2.5	20	2.7	1.3	2	BB-6	PPW-6	15 / 43	2.5
PSF-8-SS	670	M8	1.25	3	22	3.5	1.5	2.5	BB-8	PPW-8	20 / 75	6
PSF-10-SS	820	M10	1.5	3	22	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	20 / 75	9
PSF-12-SS	1,040	M12	1.75	4	28	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	45 / 120	16
PSF-16-SS	1,360	M16	2	5	32	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	64 / 160	35
PSF-20-SS	2,090	M20	2.5	7	40	10	3.5	6	BB-16	PPW-24	75 / 195	66
PSF-24-SS	3,070	M24	3	10	52	12	3.5	8	BB-16	PPW-24	75 / 245	120

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PSF*1	PSF-SN	PSN	PSF-KN	PSF-SS*1
本体	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き 止めねじ	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)
ピン	SUM22L(硬度54-60HRC) 四酸化鉄皮膜(黒)	SUS303 窒化処理	デルリン*2 (ポリアセタール白)	デルリン*2 (ポリアセタール白)	SUM22L(硬度54-60HRC) 四酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1

*1: [PSF-SS]は[PSF]と区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

*2: デルリンはデュボン社の登録商標です。

PSF-SN 本体：ステンレス製／ピン：ステンレス製・軽荷重

単位：mm

品番	価格(円)	M(並目)		s	L	D	a	B	適用ボールボタン BB ⇒ P.xxxx	適用レンチ PPW ⇒ P.xxxx	荷重(N) min./max.	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ									
PSF-4-SN	1,150	M4	0.7	1.5	15	1.5	0.6	1.3	BB-4		4.5 / 16	0.8
PSF-5-SN	1,300	M5	0.8	2.3	18	2.4	1.2	1.5	BB-5	PPW-5	6 / 19	1.3
PSF-6-SN	1,300	M6	1	2.5	20	2.7	1.3	2	BB-6	PPW-6	6 / 19	2.5
PSF-8-SN	1,460	M8	1.25	3	22	3.5	1.5	2.5	BB-8	PPW-8	10 / 39	6
PSF-10-SN	1,700	M10	1.5	3	22	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	10 / 39	9
PSF-12-SN	2,240	M12	1.75	4	28	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	12 / 53	16
PSF-16-SN	3,090	M16	2	5	32	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	45 / 100	35

PSN 本体：スチール製／ピン：プラスチック製・軽荷重 PSF-KN 本体：ステンレス製／ピン：プラスチック製・軽荷重

単位：mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	M(並目)		s	L	D	a	B	適用ボールボタン BB ⇒ P.xxxx	適用レンチ PPW ⇒ P.xxxx	荷重(N) min./max.	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ									
PSN-4	620	PSF-4-KN	1,480	M4	0.7	1.5	15	1.5	0.6	1.3	BB-4		4.5 / 16	0.8
PSN-5	600	PSF-5-KN	1,650	M5	0.8	2.3	18	2.4	1.2	1.5	BB-5	PPW-5	6 / 19	1.3
PSN-6	620	PSF-6-KN	1,650	M6	1	2.5	20	2.7	1.3	2	BB-6	PPW-6	6 / 19	2.5
PSN-8	750	PSF-8-KN	1,870	M8	1.25	3	22	3.5	1.5	2.5	BB-8	PPW-8	10 / 39	6
PSN-10	870	PSF-10-KN	2,130	M10	1.5	3	22	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	10 / 39	9
PSN-12	1,040	PSF-12-KN	2,810	M12	1.75	4	28	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	12 / 53	16
PSN-16	1,360	PSF-16-KN	3,820	M16	2	5	32	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	45 / 100	35

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン[BB]をご使用ください。

→ P.xxxx



ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチ[PPW]があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

PSF-10-SN



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx
対応可・別料金

レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可