

- 両側にボールを内蔵したミニボールプランジャ。
- 両側面での位置決めが可能です。
- 取り付けは圧入するだけ。外周に加工されたローレットで回転を防止します。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH8です。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PWF
本体	真鍮
ボール	SUS420C (硬度54 - 60HRC)
スプリング	SUS631相当

単位: mm

品番	価格 (円)	D1	D2	L	L1	s	D	適用ボールボタン BB ⇒ P.xxxx	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
PWF-2.5	670	2.5	2.52	5.3	2.5	0.65	2	BB-4	1.3 / 2.5	0.1
PWF-3	680	3	3.02	7.3	2.5	0.8	2.5	BB-5	2 / 4.5	0.2
PWF-4	700	4	4.03	9	3	0.9	3	BB-5	2.5 / 7.5	0.6
PWF-5	700	5	5.03	10.8	3	1.2	4	BB-8	3.5 / 8	1.2
PWF-6	720	6	6.03	12.6	4	1.6	5	BB-10	3.5 / 10.5	2
PWF-7	770	7	7.03	14	4	2	6	BB-10	4 / 12	3
PWF-8	860	8	8.03	18	4	2.1	6.5	BB-10	6 / 15	5

● 使用例

最小荷重 (初期荷重) は、両側のボールのうちのどちらか一方が沈み始めるときの荷重を表します (図1)。

最大荷重は、両側のボールが沈みきった状態における荷重を表します (図2)。

最小荷重 (初期荷重)

最大荷重




図1

図2

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン [BB] があります。

⇒ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

PWF - 6

商品記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
対応不可