



- 細目ねじタイプのストップスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストップなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	SAN-B スチール製	SANS-B ステンレス製
ねじ部	S45C 球面部焼入れ(硬度45-50HRC) 三価クロメート処理	SUS420J2 球面部焼入れ(硬度40-50HRC)
ナット	SS400 三価クロメート処理	SUS304

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SAN-M5-20-B

商品記号 ◀1 ▶2 六角穴付きタイプ

寸法

単位: mm

品番	品番	M1 (細目) ◀1	s	B1	R	B	C (約)	T	質量 (g)
SAN-M4-B	SANS-M4-B	M4×0.5	4	2	4	7	8.1	4	2.3 - 3.2
SAN-M5-B	SANS-M5-B	M5×0.5	4	2.5	5	8	9.2	4	3.1 - 4.6
SAN-M6-B	SANS-M6-B	M6×0.75	5	3	6	10	11.5	4	4.5 - 13
SAN-M8-B	SANS-M8-B	M8×0.75	6	4	8	13	15	5	9.7 - 23
SAN-M10-B	SANS-M10-B	M10×1	8	5	10	17	19.6	6	23 - 35
SAN-M12-B	SANS-M12-B	M12×1	10	6	12	19	21.9	6	37 - 68
SAN-M16-B	SANS-M16-B	M16×1.5	14	8	16	24	27.7	8	90 - 150

価格

SAN-B スチール製 SANS-B ステンレス製 単位: 円

品番	L (mm) ◀2								
	20	25	30	35	40	50	60	80	100
SAN-M4-B	470		470						
SAN-M5-B	500		500						
SAN-M6-B	520		520	520	520	520	520		
SAN-M8-B		590	590		590	590	590		
SAN-M10-B					700	700	700		
SAN-M12-B					810		810	810	
SAN-M16-B							990	990	990
SANS-M4-B	630		630						
SANS-M5-B	680		680						
SANS-M6-B	740		740	740	740	740	740		
SANS-M8-B		850	850		850	850	850		
SANS-M10-B					1,020	1,020	1,020		
SANS-M12-B					1,170		1,170	1,170	
SANS-M16-B							1,460	1,460	1,460

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.××××
 ねじ組み合わせ ⇒ P.××××
 ねじカット ⇒ P.××××
 ゆるみ止め ⇒ P.××××
 ステンレス製のみ対応可・別料金 対応不可 対応不可 対応可・別料金