



- 取り付け寸法は、100mm - 500mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。

- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装(つや消し黒)
SG	静電塗装(つや消しシルバー)
RD	静電塗装(つや消しレッド)

- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- **UAF-20-120** **UAF-20-180** **UAF-20-235** は、19インチトラックに適した寸法です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M6	200
M8	240

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

単位: mm

品番	価格(円)					A	L1	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1(N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	BL	BK	SG	RD										
UAF-20-100	1,310	680	830	870	870	20	100	49	36	113	10	M6	1000	84	M6×12
UAF-20-112	1,360	720	890	920	(920)	20	112	49	36	125	10	M6	1000	96	M6×12
UAF-20-117	1,400	(740)	(910)	(950)	(950)	20	117	49	36	130	10	M6	1000	100	M6×12
UAF-20-120	1,400	740	910	960	960	20	120	49	36	133	10	M6	1000	103	M6×12
UAF-20-128	1,460	760	940	960	(960)	20	128	51	38	141	10	M6	1000	106	M6×12
UAF-20-160	1,590	850	1,040	1,090	1,090	20	160	51	38	173	10	M6	1000	126	M6×12
UAF-20-180	(1,720)	980	(1,310)	(1,310)	(1,310)	20	180	51	38	193	10	M6	1000	139	M6×12
UAF-20-200	(1,980)	(1,050)	1,510	(1,510)	(1,510)	20	200	51	38	213	10	M6	1000	168	M6×12
UAF-20-235	(2,150)	(1,150)	1,660	(1,660)	1,660	20	235	51	38	248	10	M6	1000	200	M6×12
UAF-26-112	1,950	1,010	1,300	1,510	(1,510)	26	112	55	38	129	12	M8	1000	157	M8×12
UAF-26-117	(2,100)	(1,100)	(1,350)	(1,530)	(1,530)	26	117	55	38	134	12	M8	1000	166	M8×12
UAF-26-120	2,100	1,110	1,380	1,550	(1,550)	26	120	55	38	137	12	M8	1000	170	M8×12
UAF-26-125	(2,100)	(1,130)	(1,390)	(1,560)	(1,560)	26	125	55	38	142	12	M8	1000	176	M8×12
UAF-26-128	2,070	1,060	1,290	1,570	(1,570)	26	128	55	38	145	12	M8	1000	178	M8×12
UAF-26-160	2,200	1,160	1,430	1,740	1,740	26	160	57	40	177	12	M8	1000	209	M8×12
UAF-26-179	2,300	1,340	1,660	1,870	(1,870)	26	179	57	40	196	12	M8	1000	234	M8×12
UAF-26-192	2,440	1,380	1,650	1,960	(1,960)	26	192	57	40	209	12	M8	1000	242	M8×12
UAF-26-300	3,560	2,070	2,440	2,630	(2,630)	26	300	57	40	317	12	M8	1000	345	M8×12
UAF-26-400	4,210	2,260	2,590	3,000	(3,000)	26	400	57	40	417	12	M8	1000	440	M8×12
UAF-26-500	(6,200)	(4,200)	4,900	(5,000)	(5,000)	26	500	57	40	517	12	M8	1000	538	M8×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金



● 材質・仕上げ

	UAF-AL	UAF-BL	UAF-BK / UAF-SG / UAF-RD
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装(各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

RoHS2適合

● 関連商品

ステンレス製の **UAFS** があります。

→ P.xxxx



前面取り付けタイプの **UAC** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

UAF-20-100-AL

1 2

UAF-20-100-AL-P

1 2 ねじ付属サービス

価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。