

● 材質・仕上げ




| | UCF-BL | UCF-BK / UCF-SG |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 本体 | アルミニウム合金 パレル研磨 | アルミニウム合金 静電塗装 (各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 | SUSXM7 |


● 品番指定



UCF-20-200-BL



UCF-20-200-BL-P



価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。
ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に [P] を追加してください。

● 円形断面のアルミ取っ手。

● 表面処理のパリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

| 末尾記号 | 表面処理 |
|------|-----------------|
| BL | パレル研磨 |
| BK | 静電塗装 (つや消し黒) |
| SG | 静電塗装 (つや消しシルバー) |

● 静電塗装は、傷が付きにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。

● オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● ねじ付属サービス価格

| ねじの呼び | 価格 (円)*1 |
|-------|----------|
| M8 | 240 |
| M10 | 300 |

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ (2本) の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。

単位: mm

| 品番 | 価格 (円) | | | A | L1 | H | h | L | Lf | M | 許容荷重*1 (N) | 質量 (g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|------------|---------|---------|---------|----|-----|----|----|-----|----|-----|------------|--------|-------------------|
| | BL | BK | SG | | | | | | | | | | |
| UCF-20-200 | 2,730 | 3,190 | 3,190 | 20 | 200 | 68 | 48 | 220 | 15 | M8 | 1000 | 240 | M8×16 |
| UCF-20-250 | (2,980) | 3,690 | 3,690 | 20 | 250 | 68 | 48 | 270 | 15 | M8 | 1000 | 280 | M8×16 |
| UCF-20-300 | 3,290 | 3,980 | 3,980 | 20 | 300 | 68 | 48 | 320 | 15 | M8 | 1000 | 320 | M8×16 |
| UCF-20-350 | (3,720) | 4,440 | 4,440 | 20 | 350 | 68 | 48 | 370 | 15 | M8 | 1000 | 360 | M8×16 |
| UCF-28-250 | (6,420) | (6,380) | (6,380) | 28 | 250 | 78 | 50 | 278 | 15 | M10 | 1000 | 550 | M10×16 |
| UCF-28-300 | (6,700) | 6,670 | (6,670) | 28 | 300 | 78 | 50 | 328 | 15 | M10 | 1000 | 630 | M10×16 |
| UCF-28-350 | (7,220) | (7,080) | (7,080) | 28 | 350 | 78 | 50 | 378 | 15 | M10 | 1000 | 710 | M10×16 |
| UCF-28-400 | (7,320) | (8,610) | (8,610) | 28 | 400 | 78 | 50 | 428 | 15 | M10 | 1000 | 800 | M10×16 |

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。