



● 材質・仕上げ



	<b>UPC</b>
本体	ガラス繊維強化ナイロン6 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
- 前面から取りつける取っ手。
- カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しグレー
RD	つや消しレッド
OR	つや消しオレンジ
WH	つや消し白

- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。

**UPC-21-93.5** ——ねじ径：M6

**UPC-26-117** ——ねじ径：M8

**UPC-27-132** ——ねじ径：M8

**UPC-28-179** ——ねじ径：M8

\*六角穴付きボルトは付属していません。

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格 (円)*1
M6	200
M8	240

\*1： プラキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

単位：mm

品番	価格 (円)	A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UPC-21-93.5</b>	580	23	93.5	10.2	36	29	113	7	13	6.5	500	35	M6×16
<b>UPC-26-117</b>	650	24.5	117	13	41	34	139	9	15	8.5	500	45	M8×16
<b>UPC-27-132</b>	760	27	132	13	45	37	156	9	16	8.5	500	60	M8×16
<b>UPC-28-179</b>	1,030	28	179	13	50	42	204	9	17	8.5	500	80	M8×20

\*1： 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**UPC-21-93.5-BK**



**UPC-21-93.5-BK-P**



ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。