



## ● 材質・仕上げ



	UPF
本体	ガラス繊維強化ナイロン6 (各色)
ねじ部	黄銅
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7
使用可能温度	-30℃~130℃

- 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージのプラスチック取っ手です。
- カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 ◀2	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しグレー
RD	つや消しレッド
OR	つや消しオレンジ
WH	つや消し白

- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位: mm

品番 ◀1	M	Lf	H	h	A	L	L1	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UPF-23-93.5	M6	9	36	29	23	111	93.5	500	40	M6×10
UPF-26-105	M6	9	37	29	26	121	105	500	48	M6×10
UPF-26-110	M6	9	40	32	26	133	110	500	60	M6×10
UPF-26-117	M8	9	40	32	26	133	117	500	61	M8×10
UPF-26-120	M8	9	40	32.5	26	137	120	500	54	M8×10
UPF-26-132	M8	9	45	37	26	150	132	500	64	M8×10
UPF-27-150	M8	9	45	37	27	169	150	500	72	M8×10
UPF-28-179	M8	9	51	42	28	200	179	500	92	M8×10

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## UPF-26-105-BK



## UPF-26-105-BK-P



ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。