



- 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- カバーキャップをはずすと、ボルト・ナットを取りつけることができます。
- 取り付けには、M6の六角穴付きボルト・六角ボルト・六角ナットのいずれかを使用して取り付けてください。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

URPH スティール製

単位:mm

品番	L ₁	A	D	W	T	W ₂	H	L	L _c	L _r	R	sw	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
URPH-100-CR	100	10	27	55	15.5	48	44.5	118	6.1	8.1	6.3	10	500	56	M6×10
URPH-120-CR	120	10	27	55	15.5	48	44.5	138	6.1	8.1	6.3	10	500	63	M6×10
URPH-180-CR	180	10	27	55	15.5	48	44.5	198	6.1	8.1	6.3	10	500	75	M6×10

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

URPHS ステンレス製

単位:mm

品番	L ₁	A	D	W	T	W ₂	H	L	L _c	L _r	R	sw	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
URPHS-100	100	10	27	55	15.5	48	44.5	118	6.1	8.1	6.3	10	500	111	M6×10
URPHS-120	120	10	27	55	15.5	48	44.5	138	6.1	8.1	6.3	10	500	120	M6×10
URPHS-180	180	10	27	55	15.5	48	44.5	198	6.1	8.1	6.3	10	500	147	M6×10

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

URPHS-100

1

URPHS-100-P

1

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

ステンレス製のみ対応可・別料金

● 材質・仕上げ



	URPH スティール製	URPHS ステンレス製
取っ手部	SUM24L クロムメッキ	SUS303
カバーキャップ	ABS樹脂	ABS樹脂
ヒンジ	ポリアミド	ポリアミド
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7