



USP SUS303製 単位: mm

品番	価格(円)	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
USP-8-64	(1,190)	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	43	M4×10
USP-8-88	(1,050)	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	54	M4×10
USP-8-96	(1,260)	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	57	M4×10
USP-8-100	(1,070)	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	59	M4×10
USP-8-120	(1,120)	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	66	M4×10
USP-8-128	(1,320)	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	70	M4×10
USP-10-88	1,130	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100	1,190	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
USP-10-120	1,220	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
USP-10-180	1,470	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200	1,520	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
USP-10-235	1,660	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12
USP-12-125	(1,770)	12	125		51	39	137	13	M6	1000	163	M6×12
USP-12-160	(1,910)	12	160		51	39	172	13	M6	1000	201	M6×12
USP-12-200	(2,110)	12	200		51	39	212	13	M6	1000	237	M6×12
USP-12-250	(2,280)	12	250		51	39	262	13	M6	1000	282	M6×12
USP-16-160	(2,800)	16	160		59	43	176	13	M6	1000	373	M6×12
USP-16-200	(3,140)	16	200		59	43	216	13	M6	1000	438	M6×12
USP-16-250	(3,430)	16	250		59	43	266	13	M6	1000	524	M6×12
USP-16-300	(3,770)	16	300		59	43	316	13	M6	1000	603	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (USP-12 USP-16 を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- USP-A4 はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルトを付属します。
USP _____ SUSXM7製
USP-A4 _____ SUS316L製
ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1	
	USP	USP-A4
M4	200	
M5	200	240
M6	200	

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	USP*1	USP-A4
本体	SUS303*2 ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト
座金	SUS303	SUS316L
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUS316L

*1: USP-12 USP-16 に座金は付属していません。
*2: USP-12 USP-16 はSUS304になります。



USP-A4 SUS316L製 単位: mm

品番	価格(円)	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
USP-10-88-A4	(2,160)	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100-A4	(2,220)	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
USP-10-120-A4	(2,270)	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
USP-10-180-A4	(2,490)	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200-A4	(2,600)	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
USP-10-235-A4	(2,730)	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

USP-10-100-A4



価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx レーザー刻印 → P.xxxx
対応可・別料金 対応可・別料金