



標準品 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)			A	L1	a	D	H	h	L	L2	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	ES	BK													
UVC-36-200	4,920	4,920	4,920	36	200	24	41	72	45	215	171	5	8.5	1000	440	M8×16
UVC-36-250	5,250	5,250	5,250	36	250	24	41	72	45	265	221	5	8.5	1000	480	M8×16
UVC-36-300	5,530	5,530	5,530	36	300	24	41	72	45	315	271	5	8.5	1000	520	M8×16
UVC-36-350	5,980	5,980	5,980	36	350	24	41	72	45	365	321	5	8.5	1000	560	M8×16
UVC-36-400	6,320	6,320	6,320	36	400	24	41	72	45	415	371	5	8.5	1000	600	M8×16
UVC-36-500	6,770	6,770	6,770	36	500	24	41	72	45	515	471	5	8.5	1000	680	M8×16
UVC-36-600	7,480	7,480	7,480	36	600	24	41	72	45	615	571	5	8.5	1000	760	M8×16
UVC-36-800	8,650	8,650	8,650	36	800	24	41	72	45	815	771	5	8.5	1000	920	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定 価格

単位: 円

1mm指定 品番	指定範囲 L1*1 (mm)						ねじ付属サービス ねじサイズ
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750	
UVC-36-***-AL	6,060	6,510	6,850	7,300	8,010	9,180	M8×16
UVC-36-***-ES	6,060	6,510	6,850	7,300	8,010	9,180	M8×16
UVC-36-***-BK	6,060	6,510	6,850	7,300	8,010	9,180	M8×16

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。



- 前面から取りつける取っ手。
- パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
- 取り付け寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- 六角穴付きボルト(M8)を使用して取りつけてください。
*六角穴付きボルトは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M8	240

*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	UVC-AL / UVC-ES	UVC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ポリアセタール (ライトグレー)	ポリアセタール (ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 関連商品

UVCと同じ楕円パイプを使用した
めねじタイプのチューブラ取っ手
UVFがあります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

UVC-36-200-BK-P 標準品

商品記号	1	2	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

UVC-36-611-AL-P 1mm指定

商品記号	1	4	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

標準品は2を寸法・価格表のL1から選択してください。
1mm指定は4を価格表のL1から1mm単位で指定してください。
1mm指定の納期は下表を参照してください。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に-Pを追加してください。

数量(個)	1mm指定の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷