



**標準品** 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)			A	L4	L	B	D	H	h	Lf	M	W	W1	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	ES	BK														
UXBF-28-192	7,990	7,990	7,990	28	192	198.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	346	M8×16
UXBF-28-242	8,150	8,150	8,150	28	242	248.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	370	M8×16
UXBF-28-292	8,300	8,300	8,300	28	292	298.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	394	M8×16
UXBF-28-342	8,500	8,500	8,500	28	342	348.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	418	M8×16
UXBF-28-392	8,620	8,620	8,620	28	392	398.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	442	M8×16
UXBF-28-492	9,090	9,090	9,090	28	492	498.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	490	M8×16
UXBF-28-592	9,520	9,520	9,520	28	592	598.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	538	M8×16
UXBF-28-992	11,700	11,700	11,700	28	992	998.4	14	25	66	36	15	M8	66	50	1000	730	M8×16

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

**1mm指定** 価格

単位: 円

1mm指定 品番	指定範囲L*1 (mm)							ねじ付属サービス ねじサイズ
	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UXBF-28-***-AL	8,680	8,830	9,030	9,150	9,620	10,000	12,200	M8×16
UXBF-28-***-ES	8,680	8,830	9,030	9,150	9,620	10,000	12,200	M8×16
UXBF-28-***-BK	8,680	8,830	9,030	9,150	9,620	10,000	12,200	M8×16

\*1: 1mm指定のL寸法は、±0.5またはL寸法の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

● 関連商品

ブラケット **USBF** のみの購入も可能です。

➡ P.xxxx



● 全長が長いサイズはブラケット **USBF** を追加することで、取っ手をより安定させて取り付けることができます。



パイプ用キャップ **UCA** のみの購入も可能です。

➡ P.xxxx



● パイプ・カバーキャップ・ブラケットは、単品での購入も可能です。



**UXBF** の標準タイプ **UXAF** があります。

➡ P.xxxx



クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

対応不可

レーザー刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

- ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取りつけできます。
- 前傾タイプ。
- 付属のグラブスクリューでパイプを固定してください。
- 1mm単位でパイプの全長Lを指定できます。[標準品]にご希望のサイズがない場合は、[1mm指定]をご利用ください。
- ご購入後にお客さま自身で全長Lを変更することもできます。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット	カバーキャップ
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー	ライトグレー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M8	240

\*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格に含まれていません。

● 材質・仕上げ



	UXBF-AL / UXBF-ES	UXBF-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
グラブスクリュー ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
グラブスクリュー パッド	ポリアセタール	ポリアセタール
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 品番指定



**UXBF-28-192-BK-P** [標準品]

商品記号: 1 2 3 ねじ付属サービス

**UXBF-28-611-AL-P** [1mm指定]

商品記号: 1 4 3 ねじ付属サービス

標準品は 2 を寸法・価格表のLから選択してください。  
 1mm指定は 4 を価格表のLから1mm単位で指定してください。  
 1mm指定の納期は下表を参照してください。  
 ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

数量(個)	1mm指定の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷