

商品一覧(適用標準ベアリング)

| ロープ径 | D / d | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| 6 | 85 6206ZZ×1 | 100 6306ZZ×1 | 112 6306ZZ×1 | 125 6306ZZ×1 | 150 6306ZZ×1 |
| 6.3 | 90 6206ZZ×1 | 106 6306ZZ×1 | 118 6306ZZ×1 | 132 6306ZZ×1 | 160 6306ZZ×1 |
| 8 | 112 6207ZZ×2 | 132 6207ZZ×2 | 150 6206ZZ×2 | 160 6206ZZ×2 | 200 6206ZZ×2 |
| 9 | 132 6207ZZ×2 | 150 6207ZZ×2 | 170 6207ZZ×2 | 180 6207ZZ×2 | 236 6207ZZ×2 |
| 10 | 140 6208ZZ×2 | 160 6208ZZ×2 | 180 6208ZZ×2 | 200 6208ZZ×2 | 250 6208ZZ×2 |
| 11.2 | 160 6210ZZ×2 | 180 6210ZZ×2 | 212 6210ZZ×2 | 224 6210ZZ×2 | 280 6209ZZ×2 |
| 12.5 | 180 6211ZZ×2 | 200 6211ZZ×2 | 236 6211ZZ×2 | 250 6211ZZ×2 | 315 6211ZZ×2 |
| 14 | 200 6212ZZ×2 | 224 6212ZZ×2 | 265 6212ZZ×2 | 280 6212ZZ×2 | 355 6212ZZ×2 |
| 16 | 224 6214ZZ×2 | 265 6214ZZ×2 | 300 6214ZZ×2 | 335 6214ZZ×2 | 400 6213ZZ×2 |
| 18 | 265 6313ZZ×2 | 300 6313ZZ×2 | 335 6313ZZ×2 | 375 6313ZZ×2 | 450 6313ZZ×2 |
| 20 | 280 6314ZZ×2 | 335 6314ZZ×2 | 375 6314ZZ×2 | 400 6314ZZ×2 | 500 6314ZZ×2 |
| 22.4 | 315 6316ZZ×2*1 | 375 6316ZZ×2*1 | 425 6316ZZ×2*1 | 450 6316ZZ×2*1 | 560 6316ZZ×2*1 |
| 25 | 355 6318ZZ×2*1 | 400 6318ZZ×2*1 | 450 6317ZZ×2*1 | 500 6317ZZ×2*1 | 630 6317ZZ×2*1 |

*1: 止め輪を付属していません

●表中の上段は標準ロープシーブのピッチ円直径、下段は標準ベアリングの呼び番号・配列数を示します。

●D/dとは、シーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいいます。

クレーン構造規格やJISなどの各種法規制において、機械装置の等級分類別に値が決められています。

このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定します。➡ P.xxxx

● 標準ベアリング寸法表

単位: mm

| 呼び番号 | Db | B' | B | Da |
|----------|-----|----|----|-----|
| 6206ZZ×1 | 62 | 16 | 16 | 56 |
| 6206ZZ×2 | 62 | 32 | 16 | 56 |
| 6207ZZ×2 | 72 | 34 | 17 | 65 |
| 6208ZZ×2 | 80 | 36 | 18 | 73 |
| 6209ZZ×2 | 85 | 38 | 19 | 78 |
| 6210ZZ×2 | 90 | 40 | 20 | 83 |
| 6211ZZ×2 | 100 | 42 | 21 | 91 |
| 6212ZZ×2 | 110 | 44 | 22 | 101 |
| 6213ZZ×2 | 120 | 46 | 23 | 111 |
| 6214ZZ×2 | 125 | 48 | 24 | 116 |
| 6306ZZ×1 | 72 | 19 | 19 | 65 |
| 6313ZZ×2 | 140 | 66 | 33 | 128 |
| 6314ZZ×2 | 150 | 70 | 35 | 138 |
| 6316ZZ×2 | 170 | 78 | 39 | 158 |
| 6317ZZ×2 | 180 | 82 | 41 | 166 |
| 6318ZZ×2 | 190 | 86 | 43 | 176 |

