



- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側めねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。
- ねじ部の材質は2種類。商品記号により選択できます。

**FGBA** ——— スティール製  
**FGBAS** ——— ステンレス製

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FGBA-E	FGBAS-E
本体	NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5	NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5
ねじ部	スティール 三価クロメート処理	ステンレス
カバーシート	スティール 三価クロメート処理	ステンレス



**FGBA-E** ねじ部：スティール製

単位：mm

品番	価格(円)	D	H	M(並目)	Lf	t	ばね定数(N/mm)	最大荷重(N)	最大たわみ量	質量(g)
FGBA-10-10-M4-E-55	100	10	10	M4	4	1.2	24	59	2.5	2
FGBA-15-15-M4-E-55	120	15	15	M4	4	1.4	64	241	3.75	7
FGBA-15-20-M4-E-55	120	15	20	M4	4	1.4	57	287	5	8
FGBA-20-15-M6-E-55	130	20	15	M6	6	2	77	289	3.75	12
FGBA-20-20-M6-E-55	130	20	20	M6	6	2	60	302	5	14
FGBA-20-25-M6-E-55	150	20	25	M6	6	2	48	297	6.25	16
FGBA-25-15-M6-E-55	150	25	15	M6	6	2	163	612	3.75	20
FGBA-25-20-M6-E-55	160	25	20	M6	6	2	112	560	5	23
FGBA-25-30-M6-E-55	190	25	30	M6	6	2	68	509	7.5	29
FGBA-30-15-M8-E-55	220	30	15	M8	8	2	249	934	3.75	31
FGBA-30-20-M8-E-55	230	30	20	M8	8	2	185	924	5	35
FGBA-30-30-M8-E-55	280	30	30	M8	8	2	117	876	7.5	43
FGBA-40-20-M8-E-55	310	40	20	M8	8	2	247	1235	5	50
FGBA-40-30-M8-E-55	360	40	30	M8	8	2	213	1600	7.5	73
FGBA-40-40-M8-E-55	430	40	40	M8	8	2	182	1820	10	96
FGBA-50-20-M10-E-55	470	50	20	M10	10	2	517	2587	5	111
FGBA-50-30-M10-E-55	520	50	30	M10	10	2	327	2453	7.5	134
FGBA-50-40-M10-E-55	600	50	40	M10	10	2	247	2468	10	157
FGBA-60-30-M10-E-55	(1,050)	60	30	M10	10	2	467	3500	7.5	186
FGBA-60-50-M10-E-55	(1,300)	60	50	M10	10	2	269	3367	12.5	228
FGBA-70-40-M10-E-55	(1,660)	70	40	M10	10	3	410	4100	10	268
FGBA-70-55-M10-E-55	(1,960)	70	55	M10	10	3	327	4500	13.75	325
FGBA-75-30-M12-E-55	(1,310)	75	30	M12	12	3	600	4500	7.5	252
FGBA-75-40-M12-E-55	(1,460)	75	40	M12	12	3	450	4500	10	329
FGBA-75-50-M12-E-55	(1,710)	75	50	M12	12	3	352	4400	12.5	406
FGBA-100-40-M16-E-55	(3,140)	100	40	M16	16	3	810	8100	10	613
FGBA-100-50-M16-E-55	(3,470)	100	50	M16	16	3	640	8000	12.5	803
FGBA-100-60-M16-E-55	(3,650)	100	60	M16	16	3	520	7800	15	983

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

**FGBAS-E** ねじ部：ステンレス製

単位：mm

品番	価格(円)	D	H	M(並目)	Lf	t	ばね定数(N/mm)	最大荷重(N)	最大たわみ量	質量(g)
FGBAS-10-10-M4-E-55	320	10	10	M4	4	1.2	24	59	2.5	2
FGBAS-15-15-M4-E-55	330	15	15	M4	4	1.4	64	241	3.75	7
FGBAS-15-20-M4-E-55	360	15	20	M4	4	1.4	57	287	5	8
FGBAS-20-15-M6-E-55	380	20	15	M6	6	2	77	289	3.75	12
FGBAS-20-20-M6-E-55	390	20	20	M6	6	2	60	302	5	14
FGBAS-20-25-M6-E-55	410	20	25	M6	6	2	48	297	6.25	16
FGBAS-25-15-M6-E-55	450	25	15	M6	6	2	163	612	3.75	20
FGBAS-25-20-M6-E-55	500	25	20	M6	6	2	112	560	5	23
FGBAS-25-30-M6-E-55	590	25	30	M6	6	2	68	509	7.5	29
FGBAS-30-15-M8-E-55	660	30	15	M8	8	2	249	934	3.75	31
FGBAS-30-20-M8-E-55	710	30	20	M8	8	2	185	924	5	35
FGBAS-30-30-M8-E-55	840	30	30	M8	8	2	117	876	7.5	43
FGBAS-40-20-M8-E-55	950	40	20	M8	8	2	247	1235	5	50
FGBAS-40-30-M8-E-55	1,130	40	30	M8	8	2	213	1600	7.5	73
FGBAS-40-40-M8-E-55	1,330	40	40	M8	8	2	182	1820	10	96
FGBAS-50-20-M10-E-55	1,330	50	20	M10	10	2	517	2587	5	111
FGBAS-50-30-M10-E-55	1,590	50	30	M10	10	2	327	2453	7.5	134
FGBAS-50-40-M10-E-55	1,870	50	40	M10	10	2	247	2468	10	157
FGBAS-60-30-M10-E-55	(2,880)	60	30	M10	10	2	467	3500	7.5	186
FGBAS-60-50-M10-E-55	(3,570)	60	50	M10	10	2	269	3367	12.5	228
FGBAS-70-40-M10-E-55	(4,540)	70	40	M10	10	3	410	4100	10	268
FGBAS-70-55-M10-E-55	(5,340)	70	55	M10	10	3	327	4500	13.75	325
FGBAS-75-30-M12-E-55	(3,600)	75	30	M12	12	3	600	4500	7.5	252
FGBAS-75-40-M12-E-55	(3,980)	75	40	M12	12	3	450	4500	10	329
FGBAS-75-50-M12-E-55	(4,670)	75	50	M12	12	3	352	4400	12.5	406
FGBAS-100-40-M16-E-55	(8,610)	100	40	M16	16	3	810	8100	10	613
FGBAS-100-50-M16-E-55	(9,530)	100	50	M16	16	3	640	8000	12.5	803
FGBAS-100-60-M16-E-55	(9,990)	100	60	M16	16	3	520	7800	15	983

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

**FGBA-30-30-M8-E-55**



価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可