



● 材質・仕上げ



	FGBD-E-NBR
本体	NBRゴム 硬度ショア A55±5
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
カバーシート	スチール 三価クロメート処理

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部はスチール製。
- ゴムはNBRを使用。
- 衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。

単位: mm

品番	D	H	M(並目)		Lf	d	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FGBD-19-M5-E-55-NBR	19	16	M5	0.8	5	12	2	A55	28	110	4	7
FGBD-25-M6-E-55-NBR	25	20.5	M6	1	6	16.5	2	A55	82	430	5.25	15
FGBD-32-M8-E-55-NBR	32	26	M8	1.25	8	21	2	A55	140	910	6.5	27
FGBD-38-M8-E-55-NBR	38	32	M8	1.25	8	24.5	2	A55	125	1200	9.5	42
FGBD-50-M10-E-55-NBR	50	43	M10	1.5	10	32	2	A55	155	1620	10.5	97

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBD-32-M8-E-55-NBR



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可