



- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側おねじタイプ。
- 米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠したシリコンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
- 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
- 耐熱温度：200℃
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	FGBDS-S-SI
本体	シリコンゴム 硬度ショア A55±5
ねじ部	ステンレス
カバーシート	ステンレス

単位: mm

品番	価格(円)	D	H	M(並目)		Lm	d	t	ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ							
FGBDS-19-M5-6-S-55-SI	1,750	19	16	M5	0.8	6	12	2	63	250	4	7
FGBDS-19-M5-10-S-55-SI	1,750	19	16	M5	0.8	10	12	2	63	250	4	8
FGBDS-19-M5-20-S-55-SI	1,750	19	16	M5	0.8	20	12	2	63	250	4	10
FGBDS-25-M6-8-S-55-SI	1,880	25	20.5	M6	1	8	16.5	2	90	460	5.1	15
FGBDS-25-M6-12-S-55-SI	1,880	25	20.5	M6	1	12	16.5	2	90	460	5.1	16
FGBDS-25-M6-25-S-55-SI	1,880	25	20.5	M6	1	25	16.5	2	90	460	5.1	19
FGBDS-32-M8-10-S-55-SI	2,080	32	26	M8	1.25	10	21	2	117	760	6.5	30
FGBDS-32-M8-16-S-55-SI	2,080	32	26	M8	1.25	16	21	2	117	760	6.5	33
FGBDS-32-M8-30-S-55-SI	2,080	32	26	M8	1.25	30	21	2	117	760	6.5	38
FGBDS-38-M8-10-S-55-SI	4,170	38	32	M8	1.25	10	24.5	2	113	900	8	47
FGBDS-38-M8-16-S-55-SI	4,170	38	32	M8	1.25	16	24.5	2	113	900	8	50
FGBDS-38-M8-30-S-55-SI	4,170	38	32	M8	1.25	30	24.5	2	113	900	8	56
FGBDS-50-M10-12-S-55-SI	5,700	50	43	M10	1.5	12	32	2	148	1580	10.7	97
FGBDS-50-M10-20-S-55-SI	5,700	50	43	M10	1.5	20	32	2	148	1580	10.7	100
FGBDS-50-M10-40-S-55-SI	5,700	50	43	M10	1.5	40	32	2	148	1580	10.7	110

● 関連商品

めねじタイプの **FGBDS-E-SI** があります。
 → P.xxxx



- 品番指定 🚚 直送 🕒 14時当日出荷 🌐 NBK ネットショップ

FGBDS-32-M8-10-S-55-SI



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🔄 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可