



● 位置決め、治具固定用の精密ボルト。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

SBHM	
本体	SUM22L、浸炭窒化(硬度550 - 650HV)・研削 四三酸化鉄皮膜(黒)

単位: mm

品番	価格(円)	M(並目)		D ₂	L ₂	D	L ₁ (約)	L	B	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
SBHM-M5-6-5	630	M5	0.8	6 ^{-0.03} / _{0.05}	5	12	3	7	3	4
SBHM-M5-6-6	660	M5	0.8	6 ^{-0.03} / _{0.05}	6	12	3	7	3	4
SBHM-M5-6-7	670	M5	0.8	6 ^{-0.03} / _{0.05}	7	12	3	7	3	5
SBHM-M5-6-8	690	M5	0.8	6 ^{-0.03} / _{0.05}	8	12	3	7	3	5
SBHM-M6-8-5	610	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	5	14	4	8	4	8
SBHM-M6-8-6	590	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	6	14	4	8	4	8
SBHM-M6-8-8	660	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	8	14	4	8	4	9
SBHM-M6-8-9	670	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	9	14	4	8	4	9
SBHM-M6-8-10	680	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	10	14	4	8	4	10
SBHM-M6-8-12	770	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	12	14	4	8	4	10
SBHM-M6-8-13	800	M6	1	8 ^{-0.05} / _{0.08}	13	14	4	8	4	11
SBHM-M8-10-8	760	M8	1.25	10 ^{-0.05} / _{0.08}	8	16	5	11	5	16
SBHM-M8-10-10	700	M8	1.25	10 ^{-0.05} / _{0.08}	10	16	5	11	5	17
SBHM-M8-10-12	710	M8	1.25	10 ^{-0.05} / _{0.08}	12	16	5	11	5	18
SBHM-M8-10-15	810	M8	1.25	10 ^{-0.05} / _{0.08}	15	16	5	11	5	19
SBHM-M10-12-12	910	M10	1.5	12 ^{-0.05} / _{0.08}	12	19	6	13	6	19
SBHM-M10-12-14	940	M10	1.5	12 ^{-0.05} / _{0.08}	14	19	6	13	6	29
SBHM-M10-12-17	1,080	M10	1.5	12 ^{-0.05} / _{0.08}	17	19	6	13	6	30
SBHM-M12-14-14	1,750	M12	1.75	14 ^{-0.05} / _{0.08}	14	22	8	16	8	31
SBHM-M12-14-16	1,800	M12	1.75	14 ^{-0.05} / _{0.08}	16	22	8	16	8	32

● 品番指定



14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

SBHM-M10-12-14



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx
対応不可

ねじ組み合わせ → P. xxxx
対応不可

ねじカット → P. xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P. xxxx
対応可・別料金