



● 材質・仕上げ

	SCS-GB スティール製	SCSS-GB ステンレス製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7
ボール	SUJ2 (硬度 55 - 60HRC)	SUS440C (硬度 55 - 60HRC)

- ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
- 錆肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 スティール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	M(並目)		L	D	d	B	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ					
SCS-M4-6-GB	990	SCSS-M4-6-GB	1,030	M4	0.7	6	2.5	2	2	0.4
SCS-M4-10-GB	990	SCSS-M4-10-GB	1,030	M4	0.7	10	2.5	2	2	0.7
SCS-M4-16-GB	990	SCSS-M4-16-GB	1,030	M4	0.7	16	2.5	2	2	1
SCS-M5-8-GB	980	SCSS-M5-8-GB	1,100	M5	0.8	8	3	2.5	2.5	0.8
SCS-M5-12-GB	980	SCSS-M5-12-GB	1,100	M5	0.8	12	3	2.5	2.5	1.3
SCS-M5-20-GB	980	SCSS-M5-20-GB	1,100	M5	0.8	20	3	2.5	2.5	2.3
SCS-M6-10-GB	840	SCSS-M6-10-GB	910	M6	1	10	4	3.2	3	1.5
SCS-M6-16-GB	840	SCSS-M6-16-GB	910	M6	1	16	4	3.2	3	2.5
SCS-M6-20-GB	840	SCSS-M6-20-GB	910	M6	1	20	4	3.2	3	3.4
SCS-M6-25-GB	840	SCSS-M6-25-GB	910	M6	1	25	4	3.2	3	4
SCS-M8-10-GB	950	SCSS-M8-10-GB	1,080	M8	1.25	10	5.5	4.5	4	2.5
SCS-M8-12-GB	950	SCSS-M8-12-GB	1,080	M8	1.25	12	5.5	4.5	4	3.2
SCS-M8-20-GB	950	SCSS-M8-20-GB	1,080	M8	1.25	20	5.5	4.5	4	5.7
SCS-M8-25-GB	950	SCSS-M8-25-GB	1,080	M8	1.25	25	5.5	4.5	4	7.7
SCS-M8-30-GB	950	SCSS-M8-30-GB	1,080	M8	1.25	30	5.5	4.5	4	9
SCS-M10-12-GB	1,150	SCSS-M10-12-GB	1,310	M10	1.5	12	7	6	5	5
SCS-M10-16-GB	1,150	SCSS-M10-16-GB	1,310	M10	1.5	16	7	6	5	7
SCS-M10-20-GB	1,150	SCSS-M10-20-GB	1,310	M10	1.5	20	7	6	5	9.5
SCS-M10-25-GB	1,150	SCSS-M10-25-GB	1,310	M10	1.5	25	7	6	5	11
SCS-M10-35-GB	1,150	SCSS-M10-35-GB	1,310	M10	1.5	35	7	6	5	16
SCS-M12-16-GB	1,290	SCSS-M12-16-GB	1,510	M12	1.75	16	8.5	7.2	6	10
SCS-M12-20-GB	1,290	SCSS-M12-20-GB	1,510	M12	1.75	20	8.5	7.2	6	12.5
SCS-M12-30-GB	1,290	SCSS-M12-30-GB	1,510	M12	1.75	30	8.5	7.2	6	20
SCS-M12-40-GB	1,290	SCSS-M12-40-GB	1,510	M12	1.75	40	8.5	7.2	6	28
SCS-M16-20-GB	1,870	SCSS-M16-20-GB	2,740	M16	2	20	12	10.7	8	22
SCS-M16-25-GB	1,870	SCSS-M16-25-GB	2,750	M16	2	25	12	10.7	8	28
SCS-M16-35-GB	1,870	SCSS-M16-35-GB	2,750	M16	2	35	12	10.7	8	41
SCS-M16-50-GB	1,870	SCSS-M16-50-GB	2,880	M16	2	50	12	10.7	8	48

● 品番指定

 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

SCS-M6-25-GB

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P. xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P. xxxx

対応可・別料金