



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SCS-R スチール製	SCSS-R ステンレス製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7
ボール	SUJ2(硬度55-60HRC)	SUS440C(硬度55-60HRC)

● 品番指定

直送

14時当日出荷

NBK ネットショップ

SCS-M6-25-R



- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストップなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 スチール製	価格(円)	許容荷重(N)	品番 ステンレス製	価格(円)	許容荷重(N)	M(並目)		L	D	B	質量(g)
						ねじの呼び	ピッチ				
SCS-M3-5-R	240	2700	SCSS-M3-5-R	350	1620	M3	0.5	5.2	1.5	1.5	0.3
SCS-M3-10-R	240	2700	SCSS-M3-10-R	350	1620	M3	0.5	10.2	1.5	1.5	0.6
SCS-M4-6-R	140	3500	SCSS-M4-6-R	220	2040	M4	0.7	6.5	2.5	2	0.4
SCS-M4-10-R	140	3500	SCSS-M4-10-R	220	2040	M4	0.7	10.5	2.5	2	0.7
SCS-M4-16-R	140	3500	SCSS-M4-16-R	220	2040	M4	0.7	16.5	2.5	2	1
SCS-M5-8-R	140	5000	SCSS-M5-8-R	220	3000	M5	0.8	8.6	3	2.5	0.8
SCS-M5-12-R	140	5000	SCSS-M5-12-R	220	3000	M5	0.8	12.6	3	2.5	1.3
SCS-M5-20-R	140	5000	SCSS-M5-20-R	220	3000	M5	0.8	20.6	3	2.5	2.3
SCS-M6-10-R	140	9000	SCSS-M6-10-R	230	4500	M6	1	10.8	4	3	1.5
SCS-M6-16-R	140	9000	SCSS-M6-16-R	230	4500	M6	1	16.8	4	3	2.5
SCS-M6-20-R	140	9000	SCSS-M6-20-R	230	4500	M6	1	20.8	4	3	3.4
SCS-M6-25-R	140	9000	SCSS-M6-25-R	230	4500	M6	1	25.8	4	3	4
SCS-M8-10-R	160	15000	SCSS-M8-10-R	270	9000	M8	1.25	11.2	5.5	4	2.5
SCS-M8-12-R	150	15000	SCSS-M8-12-R	270	9000	M8	1.25	13.2	5.5	4	3.2
SCS-M8-20-R	150	15000	SCSS-M8-20-R	270	9000	M8	1.25	21.2	5.5	4	5.7
SCS-M8-25-R	150	15000	SCSS-M8-25-R	270	9000	M8	1.25	26.2	5.5	4	7.7
SCS-M8-30-R	150	15000	SCSS-M8-30-R	270	9000	M8	1.25	31.2	5.5	4	9
SCS-M10-12-R	170	24000	SCSS-M10-12-R	360	14400	M10	1.5	13.7	7	5	5
SCS-M10-16-R	170	24000	SCSS-M10-16-R	360	14400	M10	1.5	17.7	7	5	7
SCS-M10-20-R	170	24000	SCSS-M10-20-R	360	14400	M10	1.5	21.7	7	5	9.5
SCS-M10-25-R	170	24000	SCSS-M10-25-R	360	14400	M10	1.5	26.7	7	5	11
SCS-M10-35-R	170	24000	SCSS-M10-35-R	360	14400	M10	1.5	36.7	7	5	16
SCS-M12-16-R	250	30000	SCSS-M12-16-R	470	18000	M12	1.75	18	8.5	6	10
SCS-M12-20-R	250	30000	SCSS-M12-20-R	470	18000	M12	1.75	22	8.5	6	12.5
SCS-M12-30-R	250	30000	SCSS-M12-30-R	470	18000	M12	1.75	32	8.5	6	20
SCS-M12-40-R	250	30000	SCSS-M12-40-R	470	18000	M12	1.75	42	8.5	6	28
SCS-M16-20-R	400	73000	SCSS-M16-20-R	1,020	43800	M16	2	23.3	12	8	22
SCS-M16-25-R	400	73000	SCSS-M16-25-R	1,040	43800	M16	2	28.3	12	8	28
SCS-M16-35-R	400	73000	SCSS-M16-35-R	1,160	43800	M16	2	38.3	12	8	41
SCS-M16-50-R	400	73000	SCSS-M16-50-R	1,210	43800	M16	2	53.3	12	8	48

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P. xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P. xxxx

対応可・別料金