



SGB-SBP

- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
- パッドはプラスチック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して 15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

● 材質・仕上げ



	SGB-SBP
グラブスクリュー	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)

寸法

品番	M(並目)		D1	d1	B	H1	h	e	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SGB-M6-SBP15	M6	1	15	8.6	3	7.6	2.5	3.6	7.6 - 12
SGB-M6-SBP18	M6	1	18	10.8	3	9.2	2.5	5.2	8.6 - 13
SGB-M6-SBP21	M6	1	21	12.8	3	10	3	6	9.6 - 14
SGB-M6-SBP25	M6	1	25	13	3	10.5	3	6.5	11.6 - 16
SGB-M6-SBP32	M6	1	32	14	3	11	3	7	13.6 - 18
SGB-M8-SBP15	M8	1.25	15	8.6	4	7.6	2.5	2.5	10 - 20
SGB-M8-SBP18	M8	1.25	18	10.8	4	9.2	2.5	4.2	11 - 21
SGB-M8-SBP21	M8	1.25	21	12.8	4	10	3	5	12 - 22
SGB-M8-SBP25	M8	1.25	25	13	4	10.5	3	5.5	14 - 24
SGB-M8-SBP32	M8	1.25	32	14	4	11	3	6	16 - 26
SGB-M8-SBP40	M8	1.25	40	16	4	13	4	8	20 - 30
SGB-M10-SBP18	M10	1.5	18	10.8	5	9.2	2.5	3.8	18 - 39
SGB-M10-SBP21	M10	1.5	21	12.8	5	10	3	4.3	19 - 40
SGB-M10-SBP25	M10	1.5	25	13	5	10.5	3	4.6	21 - 42
SGB-M10-SBP32	M10	1.5	32	14	5	11	3	5	23 - 44
SGB-M10-SBP40	M10	1.5	40	16	5	13	4	7	27 - 48
SGB-M12-SBP21	M12	1.75	21	12.8	6	10	3	3.4	28 - 71
SGB-M12-SBP25	M12	1.75	25	13	6	10.5	3	3.6	30 - 73
SGB-M12-SBP32	M12	1.75	32	14	6	11	3	4.2	32 - 75
SGB-M12-SBP40	M12	1.75	40	16	6	13	4	6.2	36 - 79

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじ組み合わせ → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金

価格

単位:円

品番	L (mm)							スラストパッド 単体品番	スラストパッド 単体価格
	25	30	40	50	63	80	100		
SGB-M6-SBP15		310	310	320				SBP-15-M6	140
SGB-M6-SBP18		320	320	330				SBP-18-M6	150
SGB-M6-SBP21		330	330	340				SBP-21-M6	160
SGB-M6-SBP25		370	370	380				SBP-25-M6	200
SGB-M6-SBP32		470	470	480				SBP-32-M6	300
SGB-M8-SBP15	340		350	370	400			SBP-15-M8	140
SGB-M8-SBP18	350		360	380	410			SBP-18-M8	150
SGB-M8-SBP21	360		370	390	420			SBP-21-M8	160
SGB-M8-SBP25	400		410	430	460			SBP-25-M8	200
SGB-M8-SBP32	500		510	530	560			SBP-32-M8	300
SGB-M8-SBP40	520		530	550	580			SBP-40-M8	320
SGB-M10-SBP18			450	450	480	520		SBP-18-M10	150
SGB-M10-SBP21			460	460	490	530		SBP-21-M10	160
SGB-M10-SBP25			500	500	530	570		SBP-25-M10	200
SGB-M10-SBP32			600	600	630	670		SBP-32-M10	300
SGB-M10-SBP40			620	620	650	690		SBP-40-M10	320
SGB-M12-SBP21			560		570	660	740	SBP-21-M12	160
SGB-M12-SBP25			600		610	700	780	SBP-25-M12	200
SGB-M12-SBP32			700		710	800	880	SBP-32-M12	300
SGB-M12-SBP40			720		730	820	900	SBP-40-M12	320

グラブ スクリュー 単体品番	グラブスクリュー単体価格(円)						
	L(mm)						
	25	30	40	50	63	80	100
SGB-M6		170	170	180			
SGB-M8	200		210	230	260		
SGB-M10			300	300	330	370	
SGB-M12			400		410	500	580

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。



ステンレス製グラブスクリューのスラストパッドつきグラブスクリュー **SGBS-SBP** | **SGBS-SBPS** があります。
→ P.0000



● 品番指定 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

SGB-M6-30-SBP 15



商品記号 1 2 商品記号 3
グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。