



● 材質・仕上げ



	SGTS-SCPS
グラブスクリュー	SUS304相当
スラストパッド	SUS304相当

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナッピング破損の原因になります。

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		D1	H1	e	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					
SGTS-M12-SCPS50	M12	1.75	50	11.5	3.7	6	164 - 200
SGTS-M16-SCPS50	M16	2	50	13.5	4	8	215 - 293
SGTS-M16-SCPS60	M16	2	60	13.5	4	8	303 - 381
SGTS-M16-SCPS80	M16	2	80	18	8	8	538 - 616
SGTS-M16-SCPS100	M16	2	100	20	11	8	907 - 985
SGTS-M20-SCPS60	M20	2.5	60	15.5	4.3	10	387 - 530
SGTS-M20-SCPS80	M20	2.5	80	20	8.3	10	631 - 774
SGTS-M20-SCPS100	M20	2.5	100	22	11.3	10	999 - 1142

ねじ長さ

品番	L(mm)										
	50	60	65	70	75	80	90	100	125	150	
SGTS-M12-SCPS50	●	●	●	●		●		●			
SGTS-M16-SCPS50			●	●	●	●		●	●		
SGTS-M16-SCPS60			●	●	●	●		●	●		
SGTS-M16-SCPS80			●	●	●	●		●	●		
SGTS-M16-SCPS100			●	●	●	●		●	●		
SGTS-M20-SCPS60						●	●	●	●	●	
SGTS-M20-SCPS80						●	●	●	●	●	
SGTS-M20-SCPS100						●	●	●	●	●	

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SGTS-M16-80-SCPS50**

1 2 1

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。  
2 ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------	--------------------	---------------	------------------