



● 材質・仕上げ



	SCPS
スラストパッド	SUS304相当



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリュー **SGTS** を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品 **SGTS-SCPS** もあります。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

単位: mm

品番	D1	r	H1	適用グラブスクリュー	質量(g)
SCPS-50-M12	50	9.2	11.5	SGTS-M12	135
SCPS-50-M16	50	12.5	13.5	SGTS-M16	142
SCPS-60-M16	60	12.5	13.5	SGTS-M16	230
SCPS-60-M20	60	16.5	15.5	SGTS-M20	238

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCPS-50-M16



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可