



- クランピングタイプのセットカラー。
- 取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取り付け・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	NSCS-C	NSCS-M	NSCS-S
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C 無電解ニッケルメッキ	SUS304
六角穴付き ボルト	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7	SUSXM7



NSCS-C スチール製、四三酸化鉄皮膜 NSCS-M スチール製、無電解ニッケルメッキ NSCS-S ステンレス製 単位: mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	d	B	D	F	M(並目)*1	質量(g)
NSCS-3-8-C	580	NSCS-3-8-M	660	NSCS-3-8-S	1,000	3	8	15	4.5	M3	9
NSCS-4-8-C	580	NSCS-4-8-M	660	NSCS-4-8-S	1,000	4	8	15	4.5	M3	9
NSCS-5-8-C	670	NSCS-5-8-M	690	NSCS-5-8-S	1,070	5	8	20	6	M3	17
NSCS-5-10-C	670	NSCS-5-10-M	690	NSCS-5-10-S	1,070	5	10	20	6	M4	21
NSCS-6-8-C	670	NSCS-6-8-M	850	NSCS-6-8-S	1,090	6	8	20	6	M3	15
NSCS-6-10-C	670	NSCS-6-10-M	850	NSCS-6-10-S	1,090	6	10	20	6	M4	20
NSCS-8-8-C	770	NSCS-8-8-M	980	NSCS-8-8-S	1,230	8	8	25	8	M3	25
NSCS-8-10-C	770	NSCS-8-10-M	980	NSCS-8-10-S	1,230	8	10	25	8	M4	31
NSCS-8-12-C	770	NSCS-8-12-M	980	NSCS-8-12-S	1,230	8	12	28	8.5	M5	49
NSCS-8-15-C	770	NSCS-8-15-M	980	NSCS-8-15-S	1,230	8	15	30	9	M6	69
NSCS-10-10-C	830	NSCS-10-10-M	1,020	NSCS-10-10-S	1,330	10	10	30	9	M4	44
NSCS-10-12-C	830	NSCS-10-12-M	1,020	NSCS-10-12-S	1,330	10	12	30	9	M5	54
NSCS-10-15-C	830	NSCS-10-15-M	1,020	NSCS-10-15-S	1,330	10	15	35	10	M6	93
NSCS-12-10-C	850	NSCS-12-10-M	1,020	NSCS-12-10-S	1,340	12	10	30	10	M4	42
NSCS-12-12-C	850	NSCS-12-12-M	1,020	NSCS-12-12-S	1,340	12	12	30	10	M5	51
NSCS-12-15-C	850	NSCS-12-15-M	1,020	NSCS-12-15-S	1,340	12	15	35	11	M6	90

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	d	B	D	F	M(並目)*1	質量(g)
NSCS-13-10-C	890	NSCS-13-10-M	1,070	NSCS-13-10-S	1,340	13	10	30	10	M4	41
NSCS-13-15-C	890	NSCS-13-15-M	1,070	NSCS-13-15-S	1,340	13	15	35	11	M6	88
NSCS-15-10-C	990	NSCS-15-10-M	1,170	NSCS-15-10-S	1,480	15	10	32	11	M4	46
NSCS-15-12-C	990	NSCS-15-12-M	1,170	NSCS-15-12-S	1,480	15	12	35	12	M5	68
NSCS-15-15-C	990	NSCS-15-15-M	1,170	NSCS-15-15-S	1,480	15	15	40	13	M6	118
NSCS-16-10-C	990	NSCS-16-10-M	1,170	NSCS-16-10-S	1,550	16	10	35	12	M4	54
NSCS-16-12-C	990	NSCS-16-12-M	1,170	NSCS-16-12-S	1,550	16	12	35	12	M5	66
NSCS-16-15-C	990	NSCS-16-15-M	1,170	NSCS-16-15-S	1,550	16	15	40	13	M6	114
NSCS-17-15-C	1,140	NSCS-17-15-M	1,170	NSCS-17-15-S	1,760	17	15	40	13	M6	106
NSCS-18-15-C	1,170	NSCS-18-15-M	1,230	NSCS-18-15-S	1,830	18	15	45	15	M6	143
NSCS-20-10-C	1,170	NSCS-20-10-M	1,280	NSCS-20-10-S	1,760	20	10	40	14	M4	68
NSCS-20-12-C	1,170	NSCS-20-12-M	1,280	NSCS-20-12-S	1,760	20	12	40	14	M5	81
NSCS-20-15-C	1,170	NSCS-20-15-M	1,280	NSCS-20-15-S	1,760	20	15	45	15	M6	139
NSCS-25-12-C	1,310	NSCS-25-12-M	1,430	NSCS-25-12-S	2,150	25	12	45	17	M5	96
NSCS-25-15-C	1,310	NSCS-25-15-M	1,430	NSCS-25-15-S	2,150	25	15	50	18	M6	162
NSCS-30-15-C	1,480	NSCS-30-15-M	1,770	NSCS-30-15-S	2,600	30	15	55	20	M6	183
NSCS-35-15-C	1,640	NSCS-35-15-M	1,970	NSCS-35-15-S	3,180	35	15	60	23	M6	205
NSCS-40-18-C	1,870	NSCS-40-18-M	2,280	NSCS-40-18-S	4,410	40	18	70	26	M8	347
NSCS-45-18-C	2,100	NSCS-45-18-M	2,790	NSCS-45-18-S	4,620	45	18	75	28	M8	372
NSCS-50-22-C	2,470	NSCS-50-22-M	2,850	NSCS-50-22-S	5,840	50	22	85	32	M10	603

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
🔩 ねじカット → P.0000
🌀 ゆるみ止め → P.0000
🔪 レーザ刻印 → P.0000

ステンレス製のみ対応可・別料金
対応不可
対応不可
対応可・別料金

● 品番指定 直送 実働1日出荷 NBK ネットショップ

NSCS-3-8-S



14:00までのご注文は実働1日出荷します。