



- スプリットタイプのセットカラー。
- 軸穴部を完全に分割することができるため、取り付け・取りはずしが容易に行えます。しかもシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

● 材質・仕上げ ● RoHS2適合

	NSCSS-C	NSCSS-M	NSCSS-S
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C 無電解ニッケルメッキ	SUS304
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7	SUSXM7



NSCSS-C スティール製、四三酸化鉄皮膜    NSCSS-M スティール製、無電解ニッケルメッキ    NSCSS-S ステンレス製    単位:mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	d	B	D	F	M(並目)*1	質量(g)
NSCSS-3-8-C	920	NSCSS-3-8-M	1,040	NSCSS-3-8-S	1,300	3	8	15	4.5	M3	9
NSCSS-4-8-C	980	NSCSS-4-8-M	1,070	NSCSS-4-8-S	1,380	4	8	15	4.5	M3	7
NSCSS-5-8-C	1,010	NSCSS-5-8-M	1,130	NSCSS-5-8-S	1,460	5	8	20	5.5	M3	14
NSCSS-5-10-C	1,010	NSCSS-5-10-M	1,130	NSCSS-5-10-S	1,460	5	10	20	6	M4	20
NSCSS-6-8-C	1,070	NSCSS-6-8-M	1,130	NSCSS-6-8-S	1,520	6	8	20	6	M3	15
NSCSS-6-10-C	1,070	NSCSS-6-10-M	1,130	NSCSS-6-10-S	1,520	6	10	20	6	M4	19
NSCSS-8-8-C	1,110	NSCSS-8-8-M	1,250	NSCSS-8-8-S	1,540	8	8	25	8	M3	24
NSCSS-8-10-C	1,110	NSCSS-8-10-M	1,250	NSCSS-8-10-S	1,540	8	10	25	8	M4	30
NSCSS-8-12-C	1,110	NSCSS-8-12-M	1,250	NSCSS-8-12-S	1,540	8	12	28	8.5	M5	47
NSCSS-8-15-C	1,110	NSCSS-8-15-M	1,250	NSCSS-8-15-S	1,540	8	15	30	9	M6	63
NSCSS-10-10-C	1,190	NSCSS-10-10-M	1,600	NSCSS-10-10-S	1,980	10	10	30	9	M4	41
NSCSS-10-12-C	1,190	NSCSS-10-12-M	1,600	NSCSS-10-12-S	1,980	10	12	30	9	M5	51
NSCSS-10-15-C	1,190	NSCSS-10-15-M	1,600	NSCSS-10-15-S	1,980	10	15	35	10	M6	86
NSCSS-12-10-C	1,190	NSCSS-12-10-M	1,600	NSCSS-12-10-S	1,980	12	10	30	10	M4	40
NSCSS-12-12-C	1,190	NSCSS-12-12-M	1,600	NSCSS-12-12-S	1,980	12	12	30	10	M5	49
NSCSS-12-15-C	1,190	NSCSS-12-15-M	1,600	NSCSS-12-15-S	1,980	12	15	35	11	M6	84
NSCSS-13-10-C	1,190	NSCSS-13-10-M	1,600	NSCSS-13-10-S	1,980	13	10	30	10	M4	38
NSCSS-13-15-C	1,190	NSCSS-13-15-M	1,600	NSCSS-13-15-S	1,980	13	15	35	11	M6	80

\*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

単位:mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	d	B	D	F	M(並目)*1	質量(g)
NSCSS-15-10-C	1,220	NSCSS-15-10-M	1,600	NSCSS-15-10-S	2,050	15	10	32	11	M4	42
NSCSS-15-12-C	1,220	NSCSS-15-12-M	1,600	NSCSS-15-12-S	2,050	15	12	35	12	M5	64
NSCSS-15-15-C	1,220	NSCSS-15-15-M	1,600	NSCSS-15-15-S	2,050	15	15	40	13	M6	109
NSCSS-16-10-C	1,300	NSCSS-16-10-M	1,600	NSCSS-16-10-S	2,130	16	10	35	12	M4	51
NSCSS-16-12-C	1,300	NSCSS-16-12-M	1,600	NSCSS-16-12-S	2,130	16	12	35	12	M5	62
NSCSS-16-15-C	1,300	NSCSS-16-15-M	1,600	NSCSS-16-15-S	2,130	16	15	40	13	M6	107
NSCSS-17-15-C	1,370	NSCSS-17-15-M	1,800	NSCSS-17-15-S	2,210	17	15	40	13	M6	106
NSCSS-18-15-C	1,520	NSCSS-18-15-M	1,860	NSCSS-18-15-S	2,410	18	15	45	15	M6	136
NSCSS-20-10-C	1,520	NSCSS-20-10-M	1,800	NSCSS-20-10-S	2,410	20	10	40	14	M4	65
NSCSS-20-12-C	1,520	NSCSS-20-12-M	1,800	NSCSS-20-12-S	2,410	20	12	40	14	M5	77
NSCSS-20-15-C	1,520	NSCSS-20-15-M	1,800	NSCSS-20-15-S	2,410	20	15	45	15	M6	131
NSCSS-25-12-C	1,600	NSCSS-25-12-M	2,050	NSCSS-25-12-S	2,700	25	12	45	17	M5	92
NSCSS-25-15-C	1,600	NSCSS-25-15-M	2,050	NSCSS-25-15-S	2,700	25	15	50	18	M6	152
NSCSS-30-15-C	1,940	NSCSS-30-15-M	2,210	NSCSS-30-15-S	3,200	30	15	55	20	M6	171
NSCSS-35-15-C	2,050	NSCSS-35-15-M	2,370	NSCSS-35-15-S	3,590	35	15	60	23	M6	195
NSCSS-40-18-C	2,530	NSCSS-40-18-M	2,960	NSCSS-40-18-S	4,610	40	18	70	26	M8	334
NSCSS-45-18-C	2,760	NSCSS-45-18-M	3,200	NSCSS-45-18-S	5,120	45	18	75	28	M8	356
NSCSS-50-22-C	3,060	NSCSS-50-22-M	3,800	NSCSS-50-22-S	6,150	50	22	85	32	M10	576

\*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
🔩 ねじカット → P.0000
🌀 ゆるみ止め → P.0000
🔪 レーザ刻印 → P.0000  
 ステンレス製のみ対応可・別料金    対応不可    対応不可    対応可・別料金

● 品番指定 🚚 直送 📅 実働1日出荷 🌐 NBKネットショップ

## NSCSS-10-15-C



14:00までのご注文は実働1日出荷します。