



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FSLB
ホルダ	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)
気泡管	ナイロン (透明)
ベース	石膏

● 性能

品番	感度 ( ' / 2mm )
FSLB	30

- 挿入タイプの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について。⇒ P.xxxx
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取り付け面の360°方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。
- フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。
- ホルダのカラーバリエーションは2色。

記号	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

単位: mm

品番	価格 (円)	D	d	d1	H	h	質量 (g)
FSLB-20-N-30	2,470	20	18	12	10	8	4
FSLB-25-N-30	3,220	25	20	14	12	9	6
FSLB-30-N-30	5,240	30	28	20	13	10	10

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

**FSLB-25-N-30-BK**

1 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可